

## Profi - Leitern

### Stufenleitern

#### Profi Stufen-Doppelleiter

- Beidseitig besteigbare Alu-Stufenleiter für den professionellen Einsatz
- Fest mit den Holmen verbördelte, profilierte 80 mm tiefe Stufen für sicheren Aufstieg und bequemen Stand
- Zwei an den Holmen angeschraubte Sicherheitsgurte mit Gurtlaschen verhindern das Auseinandergleiten der Leiterteile
- Stabile mehrfach verschraubte Aluminiumgelenke
- Rutschsichere Zweikomponenten-Fußstopfen für ein hohes Maß an Sicherheit
- Leit- und Anschlaglaschen ermöglichen eine kompakte Einheit für den Transport



Abbildung: Art.-Nr.: 124760



<b>Arbeitshöhe bis ca. m</b>	<b>A</b>	2,25	2,50	2,70	2,95	3,20
Leiterhöhe ca. m	<b>B</b>	0,50	0,75	0,95	1,20	1,45
Stufenzahl		2 x 2	2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6
Gewicht ca. kg		2,8	3,6	5,1	6,6	7,8
<b>Transportmaße</b>	Länge ca. m	0,54	0,79	1,04	1,29	1,54
	Breite ca. m	0,44	0,46	0,49	0,52	0,55
	Höhe ca. m	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
<b>Art.-No.</b>		<b>124708</b>	<b>124715</b>	<b>124722</b>	<b>124739</b>	<b>124746</b>

<b>Arbeitshöhe bis ca. m</b>	<b>A</b>	3,40	3,65	4,10	4,60
Leiterhöhe ca. m	<b>B</b>	1,65	1,90	2,35	2,80
Stufenzahl		2 x 7	2 x 8	2 x 10	2 x 12
Gewicht ca. kg		9,3	10,8	13,9	20,8
<b>Transportmaße</b>	Länge ca. m	1,79	2,04	2,54	3,04
	Breite ca. m	0,58	0,61	0,67	0,73
	Höhe ca. m	0,18	0,18	0,18	0,18
<b>Art.-No.</b>		<b>124753</b>	<b>124760</b>	<b>124777</b>	<b>124784</b>