

Profi - Leitern

StufenLeitern

Profi Stufen-DoppelLeiter

- Beidseitig besteigbare Alu-Stufenleiter für den professionellen Einsatz
- Fest mit den Holmen verbördelte, profilierte 80 mm tiefe Stufen für sicheren Aufstieg und bequemen Stand
- Zwei an den Holmen angeschraubte Sicherheitsgurte mit Gurtlaschen verhindern das Auseinandergleiten der Leiterteile
- Stabile mehrfach verschraubte Aluminiumgelenke
- Rutschsichere Zweikomponenten-Fußstopfen für ein hohes Maß an Sicherheit
- Leit- und Anschlaglaschen ermöglichen eine kompakte Einheit für den Transport



Abbildung: Art.-Nr.: 124760



Arbeitshöhe bis ca. m	A	2,25	2,50	2,70	2,95	3,20
Leiterhöhe ca. m	B	0,50	0,75	0,95	1,20	1,45
Stufenzahl		2 x 2	2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6
Gewicht ca. kg		2,8	3,6	5,1	6,6	7,8
Transportmaße		Länge ca. m	0,54	0,79	1,04	1,29
		Breite ca. m	0,44	0,46	0,49	0,52
		Höhe ca. m	0,18	0,18	0,18	0,18
Art.-No.		124708	124715	124722	124739	124746

Arbeitshöhe bis ca. m	A	3,40	3,65	4,10	4,60
Leiterhöhe ca. m	B	1,65	1,90	2,35	2,80
Stufenzahl		2 x 7	2 x 8	2 x 10	2 x 12
Gewicht ca. kg		9,3	10,8	13,9	20,8
Transportmaße		Länge ca. m	1,79	2,04	2,54
		Breite ca. m	0,58	0,61	0,67
		Höhe ca. m	0,18	0,18	0,18
Art.-No.		124753	124760	124777	124784