

# Orthomat® Diamond

## Ergonomische Arbeitsplatzmatte mit Rautenprofil für trockene Arbeitsplätze



- Einlagige, ergonomische Arbeitsplatzmatten mit griffiger Tränenblechoberfläche.
- Für leichte bis mittlere Belastungen an trockenen Arbeitsplätzen.
- Optional: Orthomat® Safety Diamond mit gelben Seitenstreifen als Sicherheitsmarkierung.
- Brandschutzklasse Dfl – s1 nach EN 13501/ B2 nach DIN4102.
- Anti-Ermüdungsmatte beugt den Effekten von langen Stehphasen am Arbeitsplatz vor.
- Als Arbeitsplatzmatten in verschiedenen Größen oder als Meterware erhältlich.

## Artikel

Artikel Nummer	Größe	Farbe	Gewicht
DAF010001	0,6 m x 0,9 m	Schwarz	1.5
DAF010002	0,9 m x 1,5 m	Schwarz	3
DAF010003	0,9 m x 18,3 m	Schwarz	38
DAF010003C	0,9 m x pro Laufmeter	Schwarz	2
DAF010005	1,2 m x 18,3 m	Schwarz	51
DAF010005C	1,2 m x pro Laufmeter	Schwarz	4
DAF010701	0,6 m x 0,9 m	Schwarz/Gelb	1.5
DAF010702	0,9 m x 1,5 m	Schwarz/Gelb	3
DAF010703	0,9 m x 18,3 m	Schwarz/Gelb	38
DAF010703C	0,9 m Laufmeter	Schwarz/Gelb	2
DAF010705	1,2 m x 18,3 m	Schwarz/Gelb	51
DAF010705C	1,2 m x pro Laufmeter	Schwarz/Gelb	4

## Technische Spezifikation

<b>Material</b>	Offenzelliger PVC-Schaum
<b>Oberseite</b>	Rautenprofil
<b>Produkthöhe</b>	9.5 mm
<b>Sicherheitsmarkierung</b>	100 mm
<b>Min. Operating Temperature</b>	0°C
<b>Max. Operating Temperature</b>	+60°C
<b>Witterungsbeständigkeit</b>	Geeignet für trockene Innenbereiche
<b>Typischer Anwendungsbereich</b>	Produktionslinien, Montageflächen, Packstationen, Werkbänke
<b>Montage</b>	Lose verlegbar
<b>Reinigungsmethode</b>	Oberfläche fegen/abwischen
<b>Feuer getestet zu</b>	BS EN 13501-1 Klasse Dfl - s1
<b>Herkunftsland</b>	CN
<b>Garantie</b>	1 Jahr bei Verwendung in einem trockenen Umfeld
<b>Von F.Ball empfohlener Klebstoff für dauerhafte Verklebung:</b>	F44
<b>Tackifier recommended by F.Ball</b>	F41
<b>Von F.Ball empfohlener Klebstoff für hohe Belastung / Nassbereiche:</b>	F74, F81, F84

## Downloads