

















Produktfamilie
Honeywell Bionic

Fortschrittliches ergonomisches Design mit 2.784 möglichen Einstellungen, erweitertem Kinn und Schutz des oberen Kopfes, einrastender Kopfhalterungs-Mechanismus für einen sicheren und komfortablen Sitz. Helmhalter verfügbar.

Honeywell

Artikel-Nummern & Bestellinformationen

	Artikel-Nummern	Details DE
	1011623	Volles Gesichtsschild Schwarze Helmschale mit klarem unbeschichtetem Polycarbonat-Visier
	1011624	Volles Gesichtsschild Schwarze Helmschale mit klarer Sichtscheibe, Fog-Ban-Antibeschlag-Beschichtung, Polycarbonat-Visier
	1011933	Volles Gesichtsschild Schwarze Helmschale mit klarem unbeschichtetem Acetat-Visier
	1011626	Acetat-Visier Klar, Unbeschichtet
	1011625	Polycarbonat-Visier Klar, Unbeschichtet
	1011627	Polycarbonat-Visier Klar, abriebfest, beschlagfrei

	1011628	Polycarbonat-Visier IR Tönung 3,0, Unbeschichtet
	1011629	Polycarbonat-Visier IR Tönung 5,0, Unbeschichtet
	1015112	Polycarbonat-Visier, Lichtbogen
	1015113	Nur Helmschale und Halter (Visier nicht inklusive)
	1011934	Zubehör – Schweißband
	1015161	Zubehör – Helmhalter
	1015240	Zubehör – Visierschutzfolie (10er Packung)
	1018820	Bionic Set für Elektriker

Zusatzinformationen

Übersicht

Wichtige Funktionen

Fortschrittliches ergonomisches Design mit 2.784 möglichen Einstellungen, erweitertem Kinn und Schutz des oberen Kopfes, einrastender Kopfhalterungs-Mechanismus für einen sicheren und komfortablen Sitz. Helmhalter verfügbar.

Empfohlene Branchen/Einsatzbereiche

- Landwirtschaft
- Chemie
- Forstwirtschaft
- Stahl und Metall
- Wind Energie

Risiken

- Abrieb
- Luftpartikel
- Biogefährdung
- Chemikalien
- Gas, Dämpfe, Rauch
- Stossfestigkeit
- Spritzen

Normen und Vorgaben

- AS/NZS 1337, EG Kategorie PSA, EN 169/EN 170/EN 166, Europäische Richtlinien 89/686/EWG, ISO 9001/2000, Optische Klasse I, Stoßfestigkeit F und B (fliegende Partikel, geringer Stoß; fliegende Partikel, mittlerer Stoß), T (Stoß bei extremen Temperaturen getestet), C (gute Farberkennung), 3 (Schutz gegen Flüssigkeitsspritzer), 8 (Schutz gegen Lichtbögen bei Kurzschluss), 9 (Schutz gegen geschmolzene Metalle und heiße Feststoffe)

Traditionsmarke

Pulsafe

Informationen zur Gewährleistung

Eingeschränkte Gewährleistung: Honeywell gewährleistet, dass seine Produkte frei von Material- und Herstellungsfehlern sind. Ein Produkt, das Gegenstand eines Gewährleistungsanspruchs ist, muss zunächst einem autorisierten Honeywell Safety Product Händler oder dem Verkäufer, von dem das Produkt erworben wurde, zugänglich gemacht werden. Alle Gewährleistungseingänge müssen frankiert eingeschickt werden. Honeywell oder der Honeywell Safety Product Händler werden dann bestimmen, ob eine Reparatur oder ein Ersatz des Produkts die angemessene Abhilfe darstellen. Dies geschieht ohne Kosten für den Kunden. Diese beschränkte Gewährleistung deckt keine Honeywell-Produkte oder Komponenten ab, von denen sich herausstellt, dass sie verändert, falsch verwendet, übermäßig beansprucht, manipuliert oder fehlerhaft gewartet wurden oder deren Verschlechterung aufgrund von Alterung von jeglichen Gummi- oder sonstigen Elastomerkomponenten eingetreten ist. Diese beschränkte Gewährleistung deckt keine Schäden, Verluste oder Kosten ab, die durch Schaden entstehen aus Unfällen, unsachgemäßer Beanspruchung, unzureichender Wartung, Verwendung und Fehlgebrauch des Produkts. honeywell Safety Product sollte nur unter strikter Einhaltung der detaillierten Anweisungen und Warnungen, die dem Produkt beiliegen, verwendet werden.

Spezifikationen

Programm

- Gesichtsschutz

Visiermaterial

- Acetat und Polycarbonat

Beschichtungen Sichtscheibe

- Unbeschichtet und beschlagfrei

Anpassungen

- 2.784 mögliche Kombinationen, besserer Kinn- und Oberkopfschutz, einrastender Kopfhalterungsmechanismus,

Isolierend

- Ja

Zubehör

- Ersatzschweißband, Bionic Visierschutzfolie, Bionic Helmhalter

Ersatz-Visier

- Ja

Schulung &

Alle Produkte können verpackt mitsamt Anweisungen zur richtigen Verwendung.

Technischer Support

France : info-france.hsp@honeywell.com
Export : info-export.hsp@honeywell.com
Belgium, Luxembourg, netherlands : info-benelux.hsp@honeywell.com
Germany, Austria, Switzerland : info-germany.hsp@honeywell.com
Italy : info-italia.hsp@honeywell.com
United Kingdom, Middle East & SouthernAfricaBranch : info-uk.hsp@honeywell.com
Spain, Portugal : info-spain.hsp@honeywell.com
Sweden, Denmark, Finland, Iceland, Norway : info-nordic.hsp@honeywell.com
Estonia, Latvia, Lithuania : info-nordic.hsp@honeywell.com
Russia : info-russia.hsp@honeywell.com
Hungary : info-hungary.hsp@honeywell.com
Poland : info-poland.hsp@honeywell.com