

Sortiment
17008

Beschreibung
Linsenk. Innen6kt. DIN 7380 INDU Sortim. 1000 tlg.

Bestand

Status vom : 15.05.2007 16:19:32

Statusliste Muster

Pos	Anzahl	Einheit	DIN	Beschreibung	Maße
1	30	Stck	7380	Linsenschr. Innensechskant	3x 6
2	30	Stck	7380	Linsenschr. Innensechskant	3x10
3	20	Stck	7380	Linsenschr. Innensechskant	3x16
4	20	Stck	7380	Linsenschr. Innensechskant	3x20
5	20	Stck	7380	Linsenschr. Innensechskant	3x30
6	100	Stck	934	Mutter M	3, verz.
7	100	Stck	125	Unterlegscheibe	M 3/3,2mm verz
8	25	Stck	7380	Linsenschr. Innensechskant	4x10
9	25	Stck	7380	Linsenschr. Innensechskant	4x16
10	20	Stck	7380	Linsenschr. Innensechskant	4x20
11	10	Stck	7380	Linsenschr. Innensechskant	4x40
12	80	Stck	934	Mutter M	4, verz.
13	80	Stck	125	Unterlegscheibe	M 4/4,3mm verz
14	30	Stck	7380	Linsenschr. Innensechskant	5x10
15	20	Stck	7380	Linsenschr. Innensechskant	5x16
16	20	Stck	7380	Linsenschr. Innensechskant	5x20
17	20	Stck	7380	Linsenschr. Innensechskant	5x30
18	100	Stck	934	Mutter M	5, verz.
19	100	Stck	125	Unterlegscheibe	M 5/5,3mm verz
20	20	Stck	7380	Linsenschr. Innensechskant	6x20
21	20	Stck	7380	Linsenschr. Innensechskant	6x30
22	10	Stck	7380	Linsenschr. Innensechskant	6x40
23	50	Stck	934	Mutter M	6, verz.
24	50	Stck	125	Unterlegscheibe	M 6/6,4mm verz
25	1	Stck	8213	Plastikkasten , 2 Etagen	13fach