


ISO 14583

~DIN 7985

Flachkopfschrauben mit Innensechsrund



Maße	M 1,6	M 2	M 2,5	M 3	M 4
d _k	3,2	4	5	6	8
k	1,3	1,6	2	2,4	3,1
ISR	T5	T6	T8	T10	T20

Maße	M 5	M 6	M 8	M 10	
d _k	10	12	16	20	
k	3,8	4,6	6	7,5	
ISR	T25	T30	T45	T50	