


Schlitzschrauben/Kreuzschlitzschrauben mit Maschinengewinde


ISO 7046

ersetzt DIN 965

Senkschrauben



mit Phillips-Kreuzschlitz H
mit Pozidriv-Kreuzschlitz Z



mit Innensechsrund

* Mindestlängen

Maße	M 1,6	M 2	M 2,5	M 3	M 4
d_k ISO/DIN	3	3,8	4,7	5,5/5,6	8,4/7,5
k ISO/DIN	1/0,96	1,2	1,5	1,65	2,7/2,2
b^*	15	16	18	19	22
n	0,4	0,5	0,6	0,8	1
KS-Größe	0	1	1	1	2
ISR	T5	T6	T8	T10	T20

Maße	M 5	M 6	M 8	M 10
d_k ISO/DIN	9,3/9,2	11,3/11	15,8/14,5	18,3/18
k ISO/DIN	2,7/2,5	3,3/3	4,65/4	5
b^*	25	28	34	40
n	1,2	1,6	2	2,5
KS-Größe	2	3	4	4
ISR	T25	T30	T40	T50