



(unverbindliches Foto)

DATENBLATT

Spannung	12 Volt
Ladestrom	6 Ampere
Ladeart	Standard
Batteriekapazität	15 - 60 Ah
Batterietyp	Bleisäure + AGM
Gehäuse	Metall
Ladeanzeige	LED
Normen	CCA, CE
Blende	Symbole
Maße	22 x 11 x 17 cm
Gewicht	2,3 kg

Technische Beschreibung Standard-Ladegerät muss nach dem Ladevorgang manuell von der Batterie getrennt werden. Robustes, pulverbeschichtetes Metallgehäuse, Sicherungsschutz. LED-Display.

Artikelnummer 01106011022020 **EAN-Code :** 4002031060646

Verpackung Beschreibung in deutsch, englisch, französisch, italienisch, spanisch + holländisch

Bedienungsanleitung deutsch, englisch, französisch, italienisch, spanisch + holländisch

Herkunftsland **Deutschland** **Ursprungsland Deutschland**

Garantie & Service 2 Jahre, Rückversand an den Lieferanten zur Reparatur oder Gutschrift

VERPACKUNG

Karton	Maße	28 x 20 x 12 cm	Gewicht	2,6 kg
Verpackung	Menge/Verpackung	4	Gewicht	11 kg
Palette	Menge/Verpackung	160	Gewicht	440 kg

MADE IN GERMANY