

Winkel-Stecker 7,5 A

Datenblatt

Spannungsbereich:	12 - 24 Volt
Max. Strombelastung:	7,5 Amp.
Sicherung:	7,5 Amp.
Anschlüsse:	Schraubanschlüsse
Kabel:	max. 2x2,5 mm ²

Material:	
Gehäuse:	Polycarbonat
Temperaturbelastung:	Max. 98 °C
Anschlußfeder:	Cu Sn 8
Oberfläche:	blank gebeizt
Kontaktfeder:	Cu Zn 37 F45
Oberfläche:	gal. Ni 5
Steckerstift:	Cu Zn 40 Pb 2
Oberfläche:	gal. Ni 5