



DYNAMIC 320 START 230V 12-24V



Überblick

DYNAMIC 320 START 230V 12-24V

cod. 829381

Batterieladegerät und Starter zum Aufladen von Batterien mit freiem Elektrolyt (WET) mit 12/24V Spannung und Anlassen aller Typen von Fahrzeugen, Lieferwagen und Kleinlastern.

Eigenschaften:

- Auswahlschalter für normale-, schnelle (BOOST) Aufladung, Schnellstart
- Anzeige Lade- und Anlaßstrom
- Schutz gegen Überlastung und Umpolung.

Technische Daten

CODE	ART. NR. 829381	A_{EFF}	EFFEKTIVER LADESTROM 45 A		SCHALTSTUFEN 3
V_{1PH}	EINPHASIGE NETZSPANNUNG 230 V	A_{EN}	KONV. LADESTROM EN60335-2-29 30 A		ABMESSUNGEN 30,5 - 36 - 63 cm
F	NETZFREQUENZ 50 / 60 Hz	A_{1V/C}	STARTSTROM 1V/C EN60335-2-29 180 A		GEWICHT 13,4 kg
P_{CHARGE}	LEISTUNGS-AUFNAHME BEI LADUNG 1 KW	A_{START MAX}	MAX STARTSTROM 300 A	BAR CODE	EAN ART. NR. 800489773283 1
P_{START}	LEISTUNG BEI START 6,4 KW	C_{MIN}	MIN. EINHEITSNENNLEISTUNG 20 Ah		STÜCK/PALETTE 18 pz/palette
	LADESPANNUNG 12 / 24 V	C_{MAX}	MAX EINHEITSNENNLEISTUNG 700 Ah		

Lieferumfang



DYNAMIC 320 START 230V 12-24V



COLORADO 150B MASSEKLEMME 150A - 712001



COLORADO 150R POSITIVE ZANGE 150A - 712002