

Datenblatt

Normstecker 15 A

Art. Nr. 53005004

02.10.2025

Spannungsbereich:	max. 24 V
Strombelastung:	max. 15 A
Anschlüsse:	Schraubkontakte

Material:

Gehäuse:	
Sockel:	Durethan BKV 30H schwarz
Hülse:	Polypropylen schwarz
Rolle:	Durethan BKV 30H schwarz
Steckerstift:	CuZn38Pb2 F40
Plusklemme:	CuZn38Pb2 F42
Minusklemme:	CuZn38Pb2 F42
Ko.-Topf:	CuZn37 F38
(umlaufender Minuspol)	

Normstecker 15 A

Art. Nr. 53005004

02.10.2025

