

Kapazität	2721 Kg rollende Last
	2267 Kg im Wasser
	907 Kg Zugkraft
Max. Bootslänge	5,49 m
Max. Bootsgewicht	2267 Kg
Geschwindigkeitslinie	1,83/Minuten mit Ladung
Drahtseillänge	9,14 m
Hakengröße	¾" Öffnung x 3 ¾" L
Spannung	12 Volt , 350 Watt, 25 Amp.
Versorgungskabel	1,83 Minuspol
	4,54 Pluspol
Fernbedienung	3,02 m
Montageplatte	8 – ¾" x 4 – 15/16" x 3/16"
Allgemeine Abmessungen	9 – ½" x 7 – ½" x 10"
Nettogewicht	8,44 Kg

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

1. Versorgungskabel mit robustem Anschluss und Schutzschalter.
2. Fernbedienung mit wasserdichtem Anschluss für einen sicheren Betrieb.
3. Schleppdrahtseil 9,14 m mit Befestigungshaken.
4. Vorrichtung zur Montage einer Abschleppkugel.
5. Notkurbel und regulierbare Kupplung.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

1. Praktisch zum Schleppen von Booten, Fahrzeugen oder anderen großen Gegenständen.
2. Kraftvolle Zugleistung von 907 Kg.
3. 12 Volt Versorgung für eine zweckmäßige Nutzung ohne Verlängerungskabel oder Kleinmotoren.
4. Tragbar mit integrierten Transportgriffen und Schnellmontageplatte.

BEWAHREN SIE DIESES HANDBUCH SORGFÄLTIG AUF

Dieses Handbuch liefert Ihnen Informationen zu folgenden Punkten: Sicherheitsvorschriften und -vorkehrungen, Montageanleitung, Betriebsabläufe, Wartung, Pannenbehebung, Teileliste und Schemazeichnungen. Bewahren Sie die Rechnung zusammen mit diesem Handbuch auf. Schreiben Sie die Rechnungsnummer sowie die Seriennummer auf die erste Innenseite dieses Handbuchs. Bewahren Sie Handbuch und Rechnung zur späteren Einsicht an einem sicheren und trockenen Ort auf.

HINWEIS

Die in vorliegendem Handbuch aufgeführten Warnungen, Sicherheitsvorkehrungen und Anleitungen können nicht sämtliche Gegebenheiten oder eventuell auftretende Situationen abdecken. Der Benutzer sollte sich darüber im Klaren sein, dass der gesunde Menschenverstand nicht mit dem Produkt geliefert wird, sondern von ihm selbst aufgebracht werden muss.