

DIN Einbau-Dreifachsteckdose

Datenblatt

Spannungsbereich: 12 - 24 Volt
Max. Strombelastung: 16 Amp.
Anschlüsse: Flachstecker 6,3 mm

Material:

Gehäuse: ABS
Temperaturbelastung: Max. 110 °C
Kontaktfeder: Cu Sn 6 HV 160
Oberfläche: blank gebeizt
Kontakthülse: Cu Zn 37 F45
Oberfläche: blank gebeizt
Kupferdraht: E Cu
Oberfläche: blank