



## Verlängerungskabel Wendelleitung

### Datenblatt

Spannungsbereich: 6 - 24 Volt  
max. Strombelastung: 8 Amp.  
Sicherung: 8 Amp.

#### Material Stecker:

Gehäuse: ABS  
Temperaturbelastung: max. 110 °C  
Anschlußfeder: Cu Sn 6  
Oberfläche: blank gebeizt  
Kontaktfeder: Cu Zn 37 F45  
Oberfläche: gal. Ni 5  
Steckerstift: Cu Zn 40 Pb 2  
Oberfläche: gal. Ni 5

#### Material Kupplung:

Gehäuse: Novodur P2T  
Minus-Kontakthülse: Cu Zn 36 F44  
Pluskontakt: MS unternickelt 3my verzinkt

#### Kabel:

Wendelleitung  
Kupferlitze, PVC- Ummantelt  
Querschnitt 2 x 0,75 mm<sup>2</sup>  
Länge 0,6 m bis 3 m