

## Datenblatt

### Powersteckdose mit Schraubgewinde

Art. Nr. 68140821

02.12.2020

Spannungsbereich:	max. 24 Volt
Strombelastung:	max. 20 Ampere
Kabel:	2x2,5 mm <sup>2</sup> (20 Ampere) 2x1,5 mm <sup>2</sup> (16 Ampere)
Anschluss:	6,3 mm Flachsteckanschluss
Einbauöffnung:	27,8 mm
Innen-Ø:	21 mm

#### **Material:**

Gehäuse:	Polycarbonat
Temperaturbelastung:	Max. 135 °C
Kontakt:	kompl. Metallsteckdose

**Powersteckdose  
mit Schraubgewinde**

Art. Nr. 68140821

02.12.2020

