

Datenblatt

Aufbau-Powersteckdose

Art. Nr. 67614001

03.12.2024

Spannungsbereich:	max. 24 V
Strombelastung:	max. 16 A bei 1,5 mm ² max. 20 A bei 2,5 mm ²
Anschlüsse:	6,3 mm Flachsteckanschluss

Material:

Gehäuse:	Polycarbonat
Temperaturbelastung:	max. 135 °C
Kontakt:	kompl. Metallsteckdose

Aufbau-Powersteckdose

Art. Nr. 67614001

03.12.2024

