

Bedienungsanleitung

k.o.-Gasalarm 12 – 24 Volt

Das Gerät wird aktiviert, indem der Kfz-Stecker in eine Zigarettenanzündersteckdose / Normsteckdose gesteckt wird. Danach leuchten beide Leuchtdioden (rot und grün). Nach ca. 2 Min. erlischt die rote Leuchtdiode und nur noch die grüne ist an.

Nun ist das Gerät betriebsbereit!

Im Alarmfall erlischt die grüne Leuchtdiode, die rote leuchtet allein und der eingebaute Schallgeber gibt einen Dauerwarnton ab. Dieser Zustand bleibt so lange, bis das Gerät von der 12V/24V-Strom-Versorgung genommen wird.

Das Gerät spricht schon auf sehr geringe Mengen von:

- Äther
 - Diverse Narkosegase
 - Treibgase / brennbare Gase
 - Starker Rauch
 - oder Propan / Butan (Gerät in Bodennähe, da das Gas schwerer als Luft ist)
- an.

Um Fehlalarme zu vermeiden, empfiehlt es sich daher, das Gerät vor dem Schlafengehen betriebsbereit in die Nähe der Schlafstätte (Kopfhöhe) zu legen und vorher gut zu lüften. Nur so kann sichergestellt werden, dass nur eingeleitete Gase zum Alarm führen.

Das Gerät darf im Fahrbetrieb (öffentlicher Straßenverkehr) nicht eingeschaltet sein.

Garantie

Wir gewähren ab Lieferdatum (Rechnungsdatum) eine Garantie von **24 Monaten** für alle in diesem Zeitraum auftretenden Mängel am Gerät, sofern deren Ursache in Verarbeitung, Material oder Konstruktion begründet ist. Solche Mängel werden von uns kostenlos behoben. Weitere Ersatzansprüche können nicht geltend gemacht werden.

Bei Schadensfällen (Sach- und Personenschäden) als Folge eines Überfalles mit einem Betäubungsgas, übernehmen wir keine Haftung. Es ist nicht feststellbar, welches Betäubungsgas (Kampfgas) in welcher Menge und Konzentration und wo und welcher Zeiteinheit in das Fahrzeug eingeleitet wurde. Daher ist auch nicht ermittelbar, ob das verwendete Gas den chemischen Eigenschaften und Daten des Gerätes entspricht.

Die Garantie gilt in Verbindung mit der Kaufrechnung, die mit dem Gerät einzusenden ist. Bei Eingriffen in das Gerät entfällt der Garantieanspruch.