

## Funk-Farb-Zusatzkamera

• **Farb-Kamera mit 12 ultrahellen IR-LEDs • 5 m IR-Reichweite**

Passende Zusatzkamera für das Funk-Rückfahrvideo-System  
Artikelnummer: 85 63 40.

**Ausstattung:** Farb-CCD-Kamera • Metallgehäuse • Geeignet für Außenbetrieb, IP65 • Nachtsichtfähig bis 5 m durch 12 ultrahelle IR-LEDs • Integrierter Funk-Sender zum Monitor.

**Technische Daten:** Betriebsspannung: 12/24 V/DC •

Betriebstemperaturbereich: -10 bis + 50 °C • Blickwinkel: Horizontal: ca. 90° • Vertikal: ca. 60° • Lichtempfindlichkeit: 0 Lux.

## Caméra supplémentaire couleur radio

• **Caméra couleur avec 12 LED IR ultra-brillantes • Portée IR de 5 m**  
Caméra supplémentaire compatible avec le système vidéo radio de marche arrière de numéro d'article: 85 63 40.

**Équipement:** Caméra couleur CCD • Boîtier métallique • Compatible avec un fonctionnement en extérieur, IP65 • Visibilité nocturne jusqu'à 5 m par 12 LED infrarouges ultra brillantes • Émetteur radio intégré vers le moniteur.

**Caractéristiques techniques:** Tension de fonctionnement:

12/24 V/DC • Plage de température de fonctionnement: de -10 à 50°C • Angle de vue: horizontal: approx. 90° • Vertical: approx. 60° • Sensibilité à la lumière: 0 Lux.

## Radio controlled extra colour camera

• **Colour camera with 12 ultra bright IR-LEDs • 5 m IR range**

Suitable colour camera for the radio controlled reversing video system article no: 85 63 40.

**Equipment:** Colour CCD camera • metal housing • suitable for outdoors operation, IP65 - capable of night vision up to 5 m because of 12 ultra bright IR-LEDs • integrated radio transmitter to the monitor.

**Technical data:** Working voltage: 12/24 V/DC • working temperature range: -10 to + 50 °C • angle of view: Horizontal: approx. 90° • vertical: approx. 60° • light sensitivity: 0 Lux.

## Extra radiografische kleurencamera

• **Kleurencamera met 12 superfelle IR-LED's • 5 m IR-reikwijdte**

Passende extra camera voor het draadloos achteruitrijdvideo-systeem bestelnummer: 85 63 40.

**Onderdeel:** Kleuren-CCD-camera • Metalen behuizing • Geschikt voor gebruik buiten, IP65 • Zicht 's nachts tot 5 m door 12 superfelle IR-LED's • Geïntegreerde radiografische zender naar de monitor.

**Technische gegevens:** Voedingsspanning: 12/24 V/DC • Bedrijfstemperatuur: -10 tot + 50 °C • Zichthoek: horizontaal: ca. 90° • Verticaal: ca. 60° • Lichtgevoeligheid: 0 Lux.

**CE 0678**

**E13 10R-02 9610**