

**Testgerät für Anhängerbeleuchtung und Akku-Start in einem Gerät**

Mit diesem Gerät ist das Testen der 12 Volt Elektrik/Anhängerbeleuchtung ohne das Anschließen eines Zugfahrzeugs einfach und ohne großen Zeitaufwand möglich. Kabeldefekte und kaputte Lampen werden leicht lokalisiert. Nebenbei ist die Funktion eines Akku-Startgeräts integriert mit dem Dieselfahrzeuge bis zu 3 Litern Hubraum gestartet werden können.

Der Trailer wird entweder direkt oder mit dem mitgelieferten Kabel bzw Adapter an den ASTT 12/800 angeschlossen. Nach Aktivierung des Hauptschalters können nun die einzelnen Funktionen von 7-poligen als auch 13-poligen Belegungen abgefragt werden. Die fehlerfreie Funktion wird durch Leuchtdioden angezeigt.

**Weitere Eigenschaften:**

- Maximale Kaltstartleistung durch extrem zyklenfeste AGM Batterie (austauschbar)
- Lebensdauer bei max. 50 % Startentladung: 1.000 Zyklen
- Richtiger Einsatz schützt die Elektronikausrüstung des Fahrzeuges
- Integrierter Voltmeter, das den Ladezustand der Batterien und das korrekte Funktionieren der Ladeeinrichtung, sowie der Lichtmaschine anzeigt
- eingebaute Steckdose mit Schutzdeckel
- Hochwertige innen überbrückte Ladezangen mit sehr breitem Öffnungswinkel
- Bruchfestes Polyethylenegehäuse
- Ladung über elektronisches Batterieladegerät mit Puls-ladeerhaltung oder mit mitgeliefertem Kabel über die Lichtmaschine am Zigarettenanzünder des Fahrzeuges

**Lieferumfang:**

- Akku Start mit Testbedienfeld
- 12 Volt Ladekabel
- Kurzadapter (13 auf 7)
- Spiral-Verlängerungskabel 3,5m, 7-polig
- Ladegerät



Art.-Nr.	Artikel-Bezeichnung	VPE
ASTT 12/800	Testgerät und Akku-Start	1/50