



Ionic-Haartrockner HD 6080

Produktdaten

- Max. **2200 W Leistung**
- 3 Temperaturstufen: Sanftstufe, umweltschonende **Stromspareinstellung Eco-mode** sowie Powerstufe
- 2 Luftstromstufen
- **Kaltstufe** festigt und stabilisiert das Haar
- **Ionic-Funktion:**
Für antistatische, geschmeidig glänzende Haare. Erhält die Vitalität und die Sprungkraft des Haares und die Haarstruktur wird auf natürliche Weise hydratisiert.
- Abnehmbares Lufteinlassgitter
- Schmale Stylingdüse
- Kabel mit Aufhängeöse
- 3 Jahre Qualitätsgarantie
- Netzbetrieb 230-240 V~, 50 Hz
- Farbe: hochglanzschwarz / silber



Black Selection



3 Temperatur- und 2 Luftstromstufen



Artikelnummer	HD 6080
Bestellnummer	GMN 0400
Verpackungseinheit	6
EAN-Code	4013833622802
UVP*	

* unverbindliche Preisempfehlung