



Haar- und Bartschneider MC 6040

Produktdaten

- Akku- / Netzbetrieb
- Ca. 45 Minuten kabelloser Betrieb
- Weltweite, automatische Spannungsanpassung 100 - 240 V~, 50/60 Hz
- 1 blaue LED Akku-Ladeanzeige
- Kraftvoller und leiser Motor
- Schneidsatz hygienisch abwaschbar
- Hochwertiger und wartungsfreier Keramikschnittsatz für einen sauberen und präzisen Haar- und Bartschnitt
- Schnittbreite: 40 mm
- Schnittlänge: 1,5 - 41 mm
- Komfortables Teleskop-Aufsteckkamm-System mit 20 Schritten für die Haarlängen:
 - Nr. 1: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 21 mm
 - Nr. 2: 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 41 mm
- Anzeige der Schnittlängen
- Sichere Schnittstufenarretierung während des Betriebs
- Hochwertiges Soft-Touch Finishing
- Zubehör im Lieferumfang: 2 Teleskopkämme (für Haar und Bart), Lade- und Aufbewahrungstation, kleines Netzteil und Reinigungsbürste
- 3 Jahre Qualitätsgarantie
- Farbe: hochglanzgrau / schwarz



Keramikschnittsatz



Großer Teleskopkamm 2 - 21 mm



Kleiner Teleskopkamm 22 - 41 mm



Artikelnummer	MC 6040
Bestellnummer	GMM 3810
Verpackungseinheit	6
EAN-Code	4013833623649
UVP	59,99 €