

Digitale Grill- und Bratzange

Ideal für Grill und Pfanne! Misst die Temperatur des Gargutes direkt beim Wenden.

Modell:	ET492
Instrument:	Thermometer, digital
Farben:	schwarz
Verwendung:	Messung der exakten Kern-Temperatur des Fleisches direkt beim Wenden
Material:	Griff aus ABS Kunststoff, Arme aus Edelstahl 18/0, Greifer und Sensor aus Edelstahl 18/8
Maße:	430 x 51 x 52 mm Zangenöffnung ca. 200 mm
Gewicht:	234,5 g – um 50 g reduziert!
Messbereich:	0°C bis 200°C
Messgenauigkeit:	± 2°C
Auflösung:	0,1°C
Messeinheit:	°C and °F wählbar
Batterie:	2 x LR03 AAA
Spannung:	3 V
Besonderheiten:	<ul style="list-style-type: none">▶ Anzeige der Soll- und Ist-Temperatur▶ LC-Display mit Licht- und Tonsignal▶ 7 Fleisch-Sorten vorprogrammiert▶ Alle Temperaturen frei einstellbar▶ mit Auswahl der Garstufen med rare, medium und well done bei Rind, Kalb und Lamm▶ Display-Einheit abnehmbar – jetzt vereinfacht▶ Vereinfachter Sperrmechanismus▶ Zange spülmaschinenfest (ohne LC-Display)

