



Wet & Dry Profi Haarschneider MC 9542

Produktdaten

- **Wet & Dry**, ideal geeignet für Nasshaarschnitte
- Hochwertiger und **wartungsfreier Keramik-/Edelstahlschneidsatz** für präzisen Haarschnitt
- Schnittlänge: 2-20 mm
- **7 Profi-Aufsteckkämme** für Schnittlängen von: 2, 3, 6, 9, 12, 16, 20 mm + **Aufsatz zur Ausdünnung** der Haare (blending)
- Schnittbreite: 40 mm
- Schneidsatz hygienisch auswaschbar
- Akku- und Netzbetrieb
- Ca. 45 min kabelloser Betrieb
- Leistungstarker NiMH-Akku
- **6 LED Ladekontrollanzeige**
- Weltweit automatische Spannungsanpassung 100-240 V~, 50/60 Hz
- Kraftvoller und leiser Motor
- Ladeständer
- Aufbewahrungstasche
- Stylingkamm
- 4 Jahre Qualitätsgarantie
- Farbe: schwarz softtouch / hochglanz



Umfangreiches Zubehör



6 LED Ladekontrollanzeige



ETM TESTMAGAZIN · URTEIL	
Grundig MC 9542 * baugleiches Modell	
SEHR GUT	92,2 %
Haar- und Bartschneider im Einzeltest	01/2012
„Die Präzision des Schneid-Systems ist erstaunlich.“	
„Bonus: Wet & Dry-Funktionalität“	
* baugleich mit dem getesteten Modell Grundig MC 9540	



4 013833 629641

Artikelnummer	MC 9542
Bestellnummer	GMK 5010
Verpackungseinheit	6
EAN-Code	4013833629641
UVP	