

NEU! Tiefenortungsdetektor, All Terrain **AT GOLD**



GARRETT AT GOLD™



FIND MORE GOLD!

Garrett AT GOLD Eigenschaften:

- ★ **ECHTER** All Metal Modus für maximale Ortungstiefe und Empfindlichkeit
- ★ **NEU:** All-Metall-Eisensignal
Eisendiskrimination wird auch im echten All-Metall-Modus hörbar gemacht!
- ★ **NEU:** Ground Balance Window™
Erweiterte Bodenabgleichseinstellung für stark mineralisierte Böden.
- ★ Einstellbarer Schwellton
- ★ 18 kHz Arbeitsfrequenz zur besseren Erkennung der kleinsten Goldnuggets.
- ★ **NEU** 14 x 20 cm/ 5" x 8" DD
Suchsonde: Ausgezeichnete Objekterkennung und höhere Ortungstiefe auf mineralisierten Böden.

Der neue AT Gold ermöglicht Ihnen höhere Eindringtiefe und bessere Empfindlichkeit auf Gold!

- Bodenanpassung: automatisch und manuell einstellbar.
- Wasserdicht bis 3 Meter Tiefe.
- Schnelle Suchgeschwindigkeit
- Proportionales Ortungssignal: genauere Informationen über das geortete Objekt.
- Digitale Objekt Identifikation
- Höhere Eisendiskrimination: 40 Stufen einstellbar.
- 2 Suchmodi: optimal für Münz- und Altertumsuche!
- Optional: 4 zusätzliche Sonden erhältlich.
- Der Lieferumfang beinhaltet den Landkopfhörer.



GARRETT
METAL DETECTORS

