



Jahre Garantie\*

## ANSMANN X1 LED

Hochwertige LED-Taschenlampe 0,5W, spritzwassergeschützt (IP54), inkl. 1 x Mignon AA Alkaline Batterien

### Features

- Kleine und handliche Metalltaschenlampe mit sehr gutem Preis-Leistungs-Verhältnis
- Ideal für den täglichen Gebrauch in Haus, Garten oder Auto
- Stoß- und kratzfestes Aluminiumgehäuse in ansprechendem ANSMANN Design
- Sehr griffige Oberfläche zur besseren Handhabung
- Überarbeitetes Verpackungsdesign für ein wertigeres und ansprechenderes Aussehen am POS
- Leuchtdauer beträgt ca. 10h
- Leuchtweite bis zu 30m
- Inklusive 1x Mignon AA Batterie und Halteschlaufe



Artikelnummer: 5816593  
 Lieferumfang: Taschenlampe, 1 Mignon AA Batterie  
 Zolltarifnummer: 85131000000  
 Verpackungseinheit: 10 (280 × 103 × 208 mm)



### Spezifikationen

Leuchtmittel	LED
Leistung Leuchtmittel	0,5 W

Lichtstrom	12 Lumen
Helligkeit	200 Lux
Schutzart	IP54
Stromversorgung	1× Mignon AA
Farbe	silber
Verpackung	Blister