

AccuLux SL 6 LED Set Typ 456541

Arbeitshandscheinwerfer mit 3 Watt Power LED
inkl. Ladestation im Verpackungsset

Beschreibung

Das Gehäuse der staub- und spritzwassergeschützten Sicherheitsleuchte Modell AccuLux SL 6 LED besteht aus robustem Kunststoff. Die Linsenoptik der Power LED erzeugt einen stark **fokussierten Lichtstrahl mit hoher Leuchtweite**. Ein Austausch der LED-Leuchtmittel ist nicht erforderlich.

Durch den 110° schwenkbaren Leuchtkopf und der mitgelieferten orangen Vorsatzscheibe ist die Leuchte flexibel z.B für den Blinkbetrieb als Warnleuchte einsetzbar. Der wiederablebare, wartungsfreie Blei-Gel Akku ohne Memory-Effekt ist durch das intelligente Schaltungslayout tiefentladegesichert und dauerladbar. Eine automatische Umschaltfunktion der 3 Watt LED auf die LED-Pilotlampe ist ebenfalls integriert. Die Lampe verfügt über eine Restkapazitätsanzeige durch vier rückseitig angebrachte LED. Der Ladezustand wird durch Blitzen der Pilotlampe signalisiert. Die Ladestation L 5 mit optimierter Ladetechnik in minimalen Abmaßen garantiert Montagemöglichkeiten für kleinste Lücken im Kfz-Bereich oder Gebäude. Die AccuLux SL 6 LED kann an 230 V AC sowie 24 V und 12 V DC geladen werden. Sicherheits-Notlichtfunktion gem. VDE 0108 ist vorhanden.



Besondere Merkmale

- staub- und spritzwassergeschützt
- fokussierter Lichtstrahl mit hoher Leuchtweite
- robustes Kunststoffgehäuse
- schwenkbarer Leuchtkopf
- extrem leichtes, ergonomisches Design
- als Notleuchte gem. VDE 0108 einsetzbar
- Notstromfunktion, schaltet sich beim Stromausfall ein
- automatische Umschaltfunktion der 3 Watt LED auf die LED-Pilotlampe
- 4-stufige Ladezustandsanzeige
- hochwertiger, wartungsfreier Blei-Gel Akku



Technische Daten

Artikel-Nr.	456541
Gehäusematerial	Kunststoff
Leuchtmittel Hauptlampe	3 Watt Power LED
Leuchtdauer Hauptlampe	ca. 5 h
Leuchtdauer Blinkbetrieb	ca. 10 h
Lebensdauer der LED	ca. 50.000 h
Schutzart der Leuchte	IP 54
Leuchtweite	ca. 170 m
Leuchtmittel Pilotlampe	LED 5 mm
Leuchtdauer Pilotlampe	ca. 75 h
Akku	Blei-Gel Akku, wartungsfrei
Ladespannung	230 V AC 50 / 60Hz, 12 / 24 V DC
Schutzklasse	II
Laserklasse	1
Gewicht der Leuchte	1100 g
Maße in mm (Set)	104 x 245 x 120