

PRODUKTDATENBLATT

TASCHENLAMPEN UND GLÜHBIRNCHEN

HAUPTMERKMALE

- Falltesterprobt aus 9m Höhe
- Kopf und Endkappe aus Gummi – schlagabsorbierend und besonders belastbar durch Aluminium-Titan-Legierung
- Erschütterungsresistente Innenkonstruktion, gut geschützter Endkappenschalter
- Ergonomisches Design mit Feldmulde für Daumen
- Entworfen für maximale Haltbarkeit und Einfachheit
- 1 Watt Hochleistungs-LED mit 2 Modi: 120 Lumen und 19 Lumen (energiesparend)
- Batterielaufzeit (Alkali Batterien inkl.): 5 Std. und 40 Std. im Energiesparmodus
- 160m Leuchtweite
- IPX4 wasserresistent
- 3 Jahre Garantie
- Erhältlich ab 01. September 2011



TECHNISCHE DATEN

- Taschenlampen.....1
- Durchmesser (mm)..... 41
- Höhe (mm).....136
- Gewicht (g).....137
- Batterien.....3 x AAA
- Gehäuse.....Aluminum, PC, TPR

ZUBEHÖR

PREISDATEN

- Unverbindliche Preisempfehlung.....21,99 €/Stk.

VERPACKUNG	BLISTER	INNENKARTON	MASTERKARTON	PALETTE
Breite (mm)	100		245	800
Höhe (mm)	230		115	1.185
Tiefe (mm)	43		160	1.200
Gewicht (g)	196		894	
VKB-Nr.	18700 101 421			
EAN	40 08496 68271 3		40 08496 68272 0	40 08496 74447 3
Kleinste Bestelleinheit	4			