

DYMO®

Gebäudemanagement, Sicherheit und Pro A/V

Rhino™ 4200

Allzweck-Etikettiergerät mit QWERTZ-Tastatur



Kompaktes, zeitsparendes Etikettieren für den vorteilhaften Einsatz unterwegs.

Erledigen Sie Etikettierarbeiten schnell und genau.

Der neue DYMO® Rhino™ 4200 erledigt Etikettierarbeiten schnell und genau. Die gewohnte QWERTZ-Tastatur ermöglicht eine leichte Handhabung. Nutzen Sie die Direktzugriffstasten für eine schnelle Erstellung und Formatierung von Draht- und Kabelbeschriftungen, Fähnchenetiketten, die Barcodes Code 39 und Code 128, Etiketten mit fester Länge, Etiketten für Unterbrecher und vieles mehr.

Drucken Sie bis zu 19 mm breite Etiketten aus flexiblem Nylon, permanentem Polyester oder strapazierfähigem Vinyl - UND drucken Sie direkt auf Schrumpfschläuche. Sparen Sie sogar noch mehr Zeit mit großartigen Funktionen, wie der Favoritentaste, die Ihnen über nur eine Taste den Zugriff auf häufig verwendete Etiketten, Symbole und Begriffe ermöglicht, und der benutzerspezifischen Taste, mit der durch Speicherung der benutzerspezifischen Einstellungen unnötige Vorgänge vermieden werden.



Merkmale des DYMO® | Rhino™ 4200:


- 1 Einfach zu handhabende QWERTZ-Tastatur**
Schnelle und bequeme Texteingabe
- 2 Direktzugriffstasten - eine exklusive DYMO®-Funktion**
Für die Erstellung und Formatierung von Etiketten für Draht-/Kabelbeschriftungen, Fähnchenetiketten, die Barcodes Code 39 und Code 128, Etiketten mit fester Länge, Allzwecketiketten und Etiketten für Unterbrecher
- 3 Vielseitiges Etikettieren mit Industrieklebstoff**
Drucken Sie 6, 9, 12 und 19 mm breite Etiketten in vielen verschiedenen Materialien und Farben - UND drucken Sie direkt auf Schrumpfschläuche
- 4 NEUE Favoritentaste**
Zugriff über nur eine Taste auf Ihre am häufigsten verwendeten Etiketten, Symbole und Begriffe
- 5 NEUE benutzerspezifische Taste zur Vermeidung unnötiger Wiederholungen**
Passen Sie Ihre Einstellungen für individuelle Etikettenformate an und speichern Sie sie



Wiederaufladbar

Bis zu

**19
mm**

IND	ETIKETTENANWENDUNGEN	ETIKETTENFARBE	24 mm breite Etiketten nicht für den Gebrauch mit dem Rhino™ 4200				24 mm
			6 mm	9 mm	12 mm	19 mm	
Etiketten, die kleben und kleben bleiben. DYMO® Industrie-Etiketten sind strapazierfähig - einsatz-erprobt und durch Underwriters Laboratories Inc. anerkannt. Die Etiketten schmierern oder verblässen nicht; sie sind mit Industrieklebstoffen versehen und damit gegen Feuchtigkeit, UV-Strahlung und extreme Temperaturen resistent. Unabhängig davon, ob Sie gemäß OSHA-, ISO- oder ANSI-Farbstandards oder unter erschwerten Bedingungen etikettieren müssen, mit den DYMO® Industrie-Etiketten sind Sie auf der sicheren Seite. DYMO® Industrie-Etiketten wurden speziell für den Gebrauch mit Rhino™-Druckern entwickelt und um auf vielen verschiedenen Oberflächen zu haften. WEITERE INFORMATIONEN: www.dymo.com/industrial	Länge 5,5 m 	SCHWARZ AUF WEISS	-	18443 <i>S0718580</i>	18444 <i>S0718600</i>	18445 <i>S0718620</i>	1805430
		SCHWARZ AUF GELB	-	-	18432 <i>S0718450</i>	18433 <i>S0718470</i>	1805431
		SCHWARZ AUF ORANGE	-	-	18435 <i>S0718490</i>	18436 <i>S0718500</i>	1805427
		SCHWARZ AUF GRAU	-	-	1805413	1805419	1805425
		WEISS AUF ROT	-	-	1805416	1805422	1805429
		WEISS AUF SCHWARZ	-	1805437	1805435	1805436	1805432
		WEISS AUF GRÜN	-	-	1805414	1805420	1805426
VINYL - UL-anerkannte Komponente (UL969) - RoHS-konform 	Länge 5,5 m 	WEISS AUF BLAU	-	-	1805243	1805417	1805423
		WEISS AUF VIOLETT	-	-	1805415	1805421	1805428
		WEISS AUF BRAUN	-	-	1805412	1805418	1805424
PERMANENTES POLYESTER - UL-anerkannte Komponente (UL969) - RoHS-konform 	Länge 5,5 m 	SCHWARZ AUF WEISS	1805442	18482 <i>S0718240</i>	18483 <i>S0718210</i>	18484 <i>S0718220</i>	1734523 <i>S0773830</i>
		SCHWARZ AUF TRANSPARENT	1805440	18508DMO <i>S0718160</i>	622289	622290	1805433
		SCHWARZ AUF METALLIC	1805441	18485 <i>S0718170</i>	18486 <i>S0718180</i>	18487 <i>S0718200</i>	1805434
SCHRUMPFESCHLÄUCHE - UL-anerkannte Komponente (UL224) - Erfüllt MIL-STD-202G, MIL-M-81531 & SAE-DTL 23053/5 (Klassen 1 & 3) - RoHS-konform 	Länge 1,5 m 	SCHWARZ AUF WEISS	18051 <i>S0718260</i>	18053 <i>S0718280</i>	18055 <i>S0718300</i>	18057 <i>S0718330</i>	1805443
		SCHWARZ AUF GELB	18052 <i>S0718270</i>	18054 <i>S0718290</i>	18056 <i>S0718310</i>	18058 <i>S0718340</i>	1805444
FLEXIBLES NYLON - UL-anerkannte Komponente (UL969) - RoHS-konform 	Länge 3,5 m 	SCHWARZ AUF WEISS	-	-	18488 <i>S0718100</i>	18489 <i>S0718120</i>	1734524 <i>S0773840</i>
		SCHWARZ AUF GELB	-	-	18490 <i>S0718080</i>	18491 <i>S0718090</i>	1734525 <i>S0773850</i>
NICHT KLEBENDES SCHILDCHEN - RoHS-konform 	Länge 5,5 m	SCHWARZ AUF WEISS	18111 <i>S0718350</i>	-	18113 <i>S0718380</i>	-	-
SELBSTLAMINIEREND - RoHS-konform 	Länge 5,5 m	SCHWARZ AUF WEISS	-	-	-	-	1734821 <i>S0773860</i>

Rhino™ 4200 EINZELGERÄT (BLISTERVERPACKUNG)

Code: S0955970

Verpackung enthält:

- Rhino™ 4200-Drucker
- Kurzanleitung
- 12 mm breites, weißes Vinylband

Produktspezifikationen:

- Funktioniert wahlweise mit wiederaufladbarem Lithium-Ionen-Akku oder 6 AA-Batterien
- 1 Jahr Garantie + 1 Jahr Extragarantie bei Registrierung
- Gewicht: 770 g

Optionales Zubehör:

- Netzteil Code: S0721440
- Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku Code: S0895840

Weitere Informationen oder die Adresse des nächstgelegenen Händlers erhalten Sie auf www.dymo.com/industrial oder telefonisch unter der Nummer +49 (0) 69 66 56 85 29.



©2011 DYMO®
 DYMO bvba, Industriepark-Noord 30
 B9100 Sint-Niklaas, Belgium
www.dymo.com/industrial