

# Schnell, ultrakompakt – und bereit zum drahtlosen Direktdruck

Monolaser-Drucker  
**Samsung ML-2160/ML-2165W**



Datenblatt  
ML-2160  
ML-2165W



TURN ON TOMORROW

## Technische Produktdaten: Monolaser-Drucker Samsung ML-2160/ML-2165W

Wer in einem mobilen Umfeld arbeitet, möchte auch beim Drucken nicht auf drahtlosen Komfort verzichten müssen. Dieser ultrakompakte, technisch ausgereifte Monolaser-Drucker bietet nicht nur eine hohe Druckgeschwindigkeit von bis zu 20 S./Min. und besten Bedienkomfort, der ML-2165W ermöglicht dank WiFi-Direct auch den Direktdruck von verschiedenen mobilen Endgeräten\* aus. Die Verbindung zwischen Drucker und WLAN lässt sich über die WPS Taste ganz einfach per Knopfdruck herstellen.

\* Eine Liste mit allen Geräten, die WiFi-Direct unterstützen, findet sich auf der offiziellen Website der WiFi Alliance: [www.wi-fi.org](http://www.wi-fi.org)

- Druckgeschwindigkeit von bis zu 20 S./Min. (A4)
- Kompaktes Design mit staubabweisender Abdeckung
- Print Screen Taste für Direktausdrucke vom Bildschirm (ML-2160)
- WLAN-fähig über intuitive WPS Taste (ML-2165W)
- WiFi-Direct-Unterstützung für mobiles Drucken ohne Router (ML-2165W)
- Eco Modus zur Reduzierung des Papier- und Tonerverbrauchs
- 2 Jahre Bring-In-Service



Abb.: ML-2165W

### Drucksystem

Druckmethode: Elektrofotografisch mit Halbleiterlaser

Druckwerk: Samsung

### Drucker

Geschwindigkeit<sup>1</sup>: Bis zu 20 Seiten/Min. (A4, einseitig)

1. Ausdruck ≤ 8,5 Sek. (aus Standby-Modus),  
≤ 15,5 Sek. (aus Sleep-Modus)

Auflösung: Bis zu 1.200 x 1.200 dpi  
(effektive Ausgabe)

Druckersprachen

(Emulationen): SPL (Samsung Printer Language)

Duplexdruck: Manuell

### Papiermanagement

Papierkapazität: 150-Blatt-Papiermagazin

Ausgabe-  
kapazität: 100 Blatt (Face-Down)

Papierformate: A4, A5, ISO B5, JIS B5, Letter, Legal,  
Folio, Executive, Oficio, Custom, Brief-  
umschläge (No 10, Monarch, DL, C5)

Papiergeichte: 60–163 g/m<sup>2</sup>

Bedruckbare

Materialien: Normalpapier, dünnes Papier, recyceltes  
Papier, Archiv, vorbedrucktes Papier,  
Umschläge, Etiketten, Fotokarton, Post-  
karten, dickes Papier, farbiges Papier

### Schnittstellen

Standard: ML-2160: High-Speed USB 2.0

ML-2165W: High-Speed USB 2.0,  
IEEE 802.11 b/g/n Wireless

### Benutzerführung

Bedienfeld: 2 LED,

1 Soft Power Taste,  
1 Print Screen Taste (nur ML-2160),  
1 WPS Taste (nur ML-2165W)  
Weitere Einstellmöglichkeiten über die  
zum Lieferumfang gehörende Software  
und Druckertreiber.

Stromspar-  
modus:

Ja (1, 5, 10, 15, 20, 30, 45, 60,  
120 Minuten)

### Kompatibilität

Unterstützte

Betriebssysteme:

Windows: Windows 7 (32/64 Bit)/2000/  
XP (32/64 Bit)/2003 (32/64 Bit)/  
Vista (32/64 Bit)

Mac: Mac OS 10.4 ~ 10.7

Linux: Red Hat Enterprise Linux WS 4, 5  
(32/64 Bit), Fedora 5–13 (32/64 Bit),  
SuSE Linux 10.1 (32 Bit), OpenSuSE  
10.2–11.2 (32/64 Bit), Mandriva 2007–  
2010 (32/64 Bit), Ubuntu 6.06–10.04  
(32/64 Bit), SuSE Linux Enterprise  
Desktop 10, 11 (32/64 Bit), Debian 4.0,  
5.0 (32/64 Bit)

### Druckleistung

Max. Druck-

volumen

(Duty Cycle): Bis zu 10.000 Seiten/Monat

Empfohlen: Bis zu 75 Seiten/Monat

### Gerätedaten

Prozessor: Samsung 300 MHz

Speicher: ML-2160: 8 MB

ML-2165W: 32 MB

Geräusch-  
emission<sup>2</sup>:

Standby: ≤ 26 dB (A)  
Druck: ≤ 50 dB (A)

Leistungs-

aufnahme:

Sleep-Modus: ≤ 0,9 Watt

Standby: ≤ 30 Watt

Durchschnitt: ≤ 310 Watt

Spannung: 220–240 Volt

Frequenz: 50/60 Hz

Abmessungen: 331 x 215 x 178 mm (B x T x H)

Gewicht: 3,97 kg

Lieferumfang: Gerät, Starter-Toner (700 Seiten<sup>3</sup>),  
Netzkabel, Installations-CD mit Drucker-  
treibern, Schnellstart-Hilfe, Garantie-  
karte, Handbuch (HTML auf CD-ROM)

Garantie: 2 Jahre Bring-In-Service; optional  
erweiterbar auf bis zu 5 Jahre

### Bestellnummern

Beschreibung:	EAN-Code:	Artikelnummer:
ML-2160	8806071592220	ML-2160/SEE
ML-2165W	8806071739786	ML-2165W/SEE

### Verbrauchsmaterial

Beschreibung:	EAN-Code:	Artikelnummer:
Toner inkl.		
Trommel (1.500 Seiten <sup>3</sup> )	8806071684482	MLT-D101S/ELS

### Garantieerweiterung

Beschreibung:	Artikelnummer:
2 Jahre Vor-Ort-Reparatur-Service	P-ML-NNXXF10
3 Jahre Send-In-Service	P-ML-1CXXF10
3 Jahre Vor-Ort-Reparatur-Service	P-ML-ANXXF10
4 Jahre Send-In-Service	P-ML-2CXXF10
4 Jahre Vor-Ort-Reparatur-Service	P-ML-BNXXF10
5 Jahre Send-In-Service	P-ML-3CXXF10
5 Jahre Vor-Ort-Reparatur-Service	P-ML-CNXXF10

1) Druckgeschwindigkeit ist abhängig von Betriebssystem, Rechnerleistung, Anwendungssoftware, Anschlussmethode, Medientyp, Mediengröße und Komplexität des Auftrags.

2) Schalldruckpegel, ISO 7779. 3) Angabe Tonerreichweite gemäß ISO/IEC 19752.



TURN ON TOMORROW

Ihr Fachhändler:

Samsung Electronics GmbH

Am Kronberger Hang 6

65824 Schwalbach/Taunus

[www.samsung.de](http://www.samsung.de)

Info: 0180 5 72 67 86\*

oder 0180 5 SAMSUNG\*

Fax: 0180 5 12 12 14\*

\* 0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz,  
aus dem Mobilfunk max. 0,42 €/Min.