

reflecta CrystalScan 7200



Der ideale Film- und Diascanner für eine **hochauflösende Digitalisierung** von Negativen und Dias. Dieser mit **7200x3600 dpi** ausgestattete Scanner ermöglicht qualitativ hochwertige Ausdrücke. Dabei sorgt die hohe Scangeschwindigkeit und die **hardwareseitige Staub- und Kratzentfernung ICE³™** für ein effektives Arbeiten.

- **Digital ICE-** Hardware basierende Staub- und Kratzentfernung mittels Infrarot-Sensor und automatischer Software Korrektur
- **Digital ROC** - Farbkorrektur
- **Digital GEM** - Filmkornglättung

Produktinformationen

- **Filmtyp:** Negativ und Positiv als Streifen (35mm) oder Dia (5x5cm)
- **Optische Auflösung:** 7200x3600 dpi
- **Farbtiefe:** 48 Bit
- **Bildsensor:** Lineares Farb-CCD
- **Lampe:** filmschonende LED
- **Scan Geschwindigkeit:** 35 Sec. bei 1800 dpi
- **Scan Bereich max:** 24,3 x 36,5 mm
- **PC-Anschluss:** USB 2.0

Technische Daten

- **Gewicht:** ca. 1,05 kg
- **Maße:** 278x 169 x 70 mm (L x B x H)
- **Stromversorgung:** Netz
- **Systemanforderung:**
- PC: Pentium III oder höher, mit mind. 512 MB RAM, Windows XP, Vista, 7, 8, 10 (32/64 bit)
- MAC: Mac OS X 10.5 oder höher

Lieferumfang

- Scansoftware CyberView X
- Netzteil, USB Kabel, Bedienungsanleitung

Art.Nr.: 65380
EAN: 4005039653803

Technische Änderungen vorbehalten



reflecta gmbh

Merkurstraße 8

D-72184 Eutingen im Gäu

Phone: +49 (0) 7457 9465-60

Fax: +49 (0) 7457 9465-72

e-mail: mail@reflecta.de

http: www.reflecta.de