



Plustek SmartOffice PL7500

Der schnellste "High Quality" Farbscanner von Plustek

Das Highlight der PL-SmartOffice-Serie ist der PL7500, der als professioneller Office-Scanner überzeugt. Mit einer außerordentlich hohen Präzision kann der **PL7500** 75 Seiten/Minute in höchster Auflösung im Simplex-Farb-Modus einscannen. Das ADF-Vorlagenfach hat ein Fassungsvermögen von 80 Blatt. Nicht nur in Punkto Scangeschwindigkeit sondern auch Arbeitsbereitschaft und Aufwärmzeit bricht der **PL7500** alle Rekorde. In weniger als 10 Sekunden ist der **PL7500** nach dem Einschalten zum Scannen bereit. Gerade für stark belastete Büros, aber auch für den SOHO- und KMU-Bereich mit hohem Scanaufkommen, ist der **PL7500** mit seinem umfangreichen Softwarepaket die ideale Lösung. Durch seine Scan-to-searchable-PDF-Funktion wird das Archivieren zum Kinderspiel. Darüber hinaus stehen Ihnen über die 7 Funktionstasten weitere vorprogrammierte und freie Scanprofile zur Verfügung. Reduzieren Sie Ihr Ablage-Chaos und behalten Sie spielend den Überblick mit dem schnellen, effizienten **PL7500** von Plustek. Mit der Software Plustek DICapture können doppelseitige Dokumente eingescannt und durch das digitale Filing-Management problemlos abgespeichert werden.

- multifunktionaler ADF- und Flachbettscanner
- automatischer Dokumenteneinzug mit 80 Blatt Vorlagenkapazität
- Scangeschwindigkeit von 75 Seiten pro Minute (DIN A4 @ 200dpi/Farbe)
- USB 2.0 Anschluss für den High-Speed-Datentransfer und problemlose Weiterverarbeitung
- sehr kurze Aufwärmzeit - sofort einsetzbar
- direktes Einscannen und Speichern als searchable-PDF - oder TXT - Datei
- scannt auch zerknittertes Papier
- **Green IT**, sehr geringer Stromverbrauch von nur 8W im Stand-by-Modus
- TWAIN-kompatibel

Plustek SmartOffice PL7500



Kennen Sie das? Berge voller loser und ungeordneter Blätter!

Vereinfachen Sie ganz simpel Ihre tägliche Arbeit. Digitalisieren Sie Ihre Dokumente und greifen Sie jederzeit in Sekundenschnelle bequem darauf zurück. Die Suche nach Informationen verschlingt derzeit einen Großteil Ihrer Arbeitszeit. Dank der intelligenten, digitalen Archivierung sparen Sie nicht nur Zeit, sondern auch Geld. Darüber hinaus ist der Umgang mit den One-Touch-Funktionstasten äußerst einfach und komfortabel.

Green IT - sparen Sie Strom und Ressourcen mit dem PL7500

Der Plustek SmartOffice PL7500 besticht nicht nur durch seine hohe Leistungsfähigkeit sondern auch durch seinen Green IT-Aspekt. Während des Scanvorgangs aus dem ADF, oder vom Flachbett, verbraucht der PL7500 lediglich 40W. Im Stand-by-Modus sogar nur minimal 8W.



Inklusive: Dokumentenarchivlösung DiCapture

Die von Plustek entwickelte Software für die PL-Serie macht das Scannen und Archivieren noch einfacher: Nachdem Sie Ihr Profil, den Ordner und einen Dokumentennamen eingegeben haben, können Sie mit bis zu 75 Seiten pro Minute Ihre Unterlagen blitzschnell einlesen lassen. Wandeln Sie einzelne Seiten per Knopfdruck in ein PDF- oder in ein searchable PDF-Dokument und greifen Sie jederzeit darauf zurück!



Merkmale

- scannt 75 Seiten pro Minute in Farbe
- vielseitig einsetzbar durch ADF- und Flachbettfunktion
- sehr kurze Aufwärmzeit - sofort einsetzbar
- Plustek DocAction ermöglicht 7 programmierbare Scanprofile über die Scantasten
- TWAIN und WIA - kompatibel
- **Green IT:** Verbrauch Scanvorgang: 40 W, Verbrauch Stand-by: 8W

Software-Paket

- Plustek DocAction • Plustek DiCapture • NewSoft Presto! PageManager • I.R.I.S. Readiris Pro 10 Corporate Edition

Softwarepaket



Systemanforderungen


IBM kompatibler PC, mit Pentium III 1 GHz CPU (oder höher)
 CD-ROM Laufwerk
 ein freier USB 2.0 Port
 256 MB RAM (512 MB oder mehr empfohlen)
 800 MB Festplattenspeicher (1 GB oder mehr empfohlen)
 High Color Grafikkarte (VGA oder mehr)
 Windows XP Home Edition, Windows XP Professional, Windows 2000, Windows Vista, Windows 7



Spezifikationen

Technologie	CCD - Farbbildsensoren
Auflösung (optisch)	600 dpi
Scanmodi	Farbe: 48-Bit Input, 24-Bit Output Graustufen: 16-Bit Input, 8-Bit Output Schwarzweiß: 1-Bit
Fassungsvermögen ADF	80 Blatt (DIN A4 / Letter, 70g/m ²)
Scangeschwindigkeit ADF Scangeschwindigkeit Flachbett	75 Seiten/Minute (200 dpi, Farbe, DIN A4)
Scanbereich ADF Scanbereich Flachbett	Maximum: 216mm x 356mm Minimum: 90mm x 114mm Maximum: 216mm x 297mm Minimum: 12,7mm x 12,7mm
unterstützte Papierformate ADF unterstützte Papierformate Flachb.	Maximum: 220mm x 356mm Minimum: 90mm x 114mm bis DIN A4 / Letter
Grammatur (Papierstärke)	50 bis 120 g/m ²
tägliches Arbeitspensum	6000 Seiten
Stromversorgung	Eingangsspannung: 100V ~240 V Ausgangsspannung: 24V, 1.67 A
Anschluss	USB 2.0
Gewicht netto	5,5 kg ohne Papierfach
Abmessungen (B x T x H)	468 mm x 341,5 mm x 195 mm ohne ADF 468 mm x 341,5 mm x 320 mm mit ADF
Schnittstelle	TWAIN – kompatibel
Betriebssystem	Windows 2000, XP, Vista, 7

© 2012 alle Rechte vorbehalten. Alle verwendeten Markenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.



Händlerstempel

Plustek Technology GmbH
 An der Strusbek 60-62
 22926 Ahrensburg

Tel.: +49 4102 8913 0
 Fax: +49 4102 8913 500
 Mail: info@plustek.de