



Plustek MobileOffice D430

Duplex-Einzugsscanner mit High Speed

Der Plustek **MobileOffice D430** ist ein mobiler Duplexscanner, der mit einer äußerst schnellen Geschwindigkeit von nur 1,8 Sekunden eine komplette DIN A4 Seite einscannen kann. Der mit CIS-Duplex-Farbbildsensoren ausgestattete Scanner verarbeitet problemlos die verschiedensten Formate: DIN A4, Letter, Plastikkarten, Visitenkarten und Karten mit Prägung (Kreditkarten). Dabei kann der Einzugsscanner Dokumente bis zu einer Länge von 1270 mm einscannen.

Der Plustek **D430** überzeugt auch durch seine große Benutzerfreundlichkeit. Über die One-Touch-Funktionstasten können bis zu 9 verschiedene Scanprofile programmiert werden. Per Knopfdruck auf eine der beiden Funktionstasten (simplex oder duplex) wird sofort das ausgewählte Scanprofil ausgeführt. Vorkonfiguriert sind beispielsweise die Scanprofile „Scan-to-PDF“, „Scan-to-Print“, „Scan-to-searchable-PDF“ und „Scan-to-Email“. Diese kann der Benutzer ganz komfortabel über die mitgelieferte DocAction-Software auswählen. Die kompakte Bauweise und das elegante Design des **MobileOffice D430** machen ihn zu einem multifunktionalen Alleskönner, der ideal für Administrativ- und Rezeptionsbereiche geeignet ist.

- mobiler Duplex-Einzugsscanner mit einer Auflösung von 600 dpi
- sehr schnelle Scangeschwindigkeit von 1,8 Sekunden (simplex)/ 2,4e Sekunden (duplex)
- scannt bis DIN A4, Plastikkarten, Visitenkarten und Karten mit Hochprägung
- direktes Einscannen als searchable PDF
- Plustek DocAction: Programmierung von 9 Scanprofilen möglich
- inkl. professioneller OCR-Software,
- keine Aufwärmzeit
- TWAIN - kompatibel

Plustek MobileOffice D430



Schneller und unkomplizierter Arbeiten

Der Plustek MobileOffice D430 ist ein wahrer High-Speed-Scanner. Er kann jegliche Formate von DIN A4 bis Plastik- und Kreditkarten in Sekundenschnelle einscannen. Für ein DIN A4-Dokumente benötigt der Scanner beispielsweise 1,8 Sekunden. Ein einfacher Knopfdruck auf die Scan-Taste genügt und in kürzester Zeit erscheint das Dokument auf Ihrem Desktop.

Dualer CIS Bildsensor

Durch die Integration von zwei CIS-Farbbildsensoren wird das Arbeiten mit dem Plustek MobileOffice D430 noch komfortabler. Ohne Aufwärmzeit ist dieser Scanner sofort einsatzbereit und scannt mit einer Geschwindigkeit von bis zu 33 Seiten pro Minute (200 dpi @ Simplex, DIN A 4, Graustufen). Auch Dokumente und Materialien mit Hochprägung, wie z.B. Kreditkarten, sind durch die patentierte Einzugsstechnik problemlos zu bewältigen. So gehören krummeingezogene oder verschobene Vorlagen beim Einscannen der Vergangenheit an.

Kompakte Bauweise für den mobilen Einsatz

Mit seiner kompakten Bauweise und seinen geringen Abmessungen von 30,3 cm x 9,4 cm x 6 cm ist der MobileOffice D430 der optimale Scanner für den mobilen Einsatz. Ob im Projektmanagement, im SOHO (Small Office / Home Office) oder auch an Rezeptionen bzw. in Empfangsbereichen - der MobileOffice D430 ist dank seiner TWAIN-Schnittstelle problemlos zu integrieren und somit der ideale Partner für jede Gegebenheit.

Merkmale

- Duplex-Farbscan mit bis zu 600 dpi
- spezielle Einzugsmechanik zum Scannen von Plastikkarten mit Hochprägung
- sehr hohe Scangeschwindigkeit von 1,8 Sek. (simplex)/ 2,4 Sek. (duplex) pro Seite
- inkl. OCR-/ BCR-Anwendungen
- multifunktional durch geringe Abmessung und kompakte Bauweise
- „One-Touch“-Funktionstasten
- TWAIN - kompatibel

Software-Paket

- Plustek DocAction • Plustek DICapture • ABBYY FineReader • HotCard BizCard Finder

Softwarepaket



Systemanforderungen

IBM kompatibler PC, mit Pentium IV 2GHz CPU (oder höher)
 CD-ROM Laufwerk
 ein freier USB Port
 512 MB RAM (oder mehr empfohlen)
 800 MB Festplattenplatz (1 GB oder mehr empfohlen)
 High Color Grafikkarte (VGA oder mehr)
 Windows XP Home Edition, Windows XP Professional, Windows 2000, Windows Vista, Windows 7



Spezifikationen

Technologie	CIS - Farbbildsensoren
Auflösung (optisch)	600 dpi
Scanmodi	Farbe: 48-Bit Input, 24-Bit Output Graustufen: 16-Bit Input, 8-Bit Output Schwarzweiß: 1-Bit
Scangeschwindigkeit	1,8 Sekunden (simplex, 200dpi @ A4, Graustufen) 2,4 Sekunden (duplex, 200 dpi @ A4, Graustufen)
Scanbereich	Maximum: 216mm x 356mm, Minimum: 12,7mm x 12,7mm
unterstützte Papierformate	DIN A4, Letter, Visitenkarten
Grammatur (Papierstärke)	Papier: < 0,4 mm Plastikkarten: < 1,2 mm
Funktionstasten	scan, simplex, duplex
Anschluss	USB 2.0
Gewicht netto	0,96 kg
Abmessungen (B x T x H)	94 mm x 303 mm x 60 mm
Schnittstelle	TWAIN – kompatibel
Betriebssystem	Windows 2000, XP, Vista, 7
beigefügte Software	Plustek DocAction • Plustek DICapture • ABBYY FineReader • HotCard BizCard Finder

© 2012 alle Rechte vorbehalten. Alle verwendeten Markenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.



Plustek Technology GmbH
 An der Strusbek 60-62
 22926 Ahrensburg

Tel.: +49 4102 8913 0
 Fax: +49 4102 8913 500
 Mail: info@plustek.de