

Bestellbezeichnung:

Höhe H (in mm):

Material:

Nennspannung AC/DC:

Schlüsselweite A/F:

2 x Innengewinde Hb:

Gewindeeinsätze:

Temperaturbeständigkeit:

Außendurchmesser R (in mm):

spezifisches Gewicht:

Glasfaseranteil:

Wasseraufnahme:

Bruchfestigkeit:

Biegefestigkeit:

Druckfestigkeit:

Schlagfestigkeit:

Durchschlagfestigkeit:

Lichtbogenfestigkeit:

Abmessungstoleranz:

Brennbarkeit nach UL-94:

ISS-1250

50

Polyester glasfaserverstärkt rot

Dough Moulding Compound (DMC) „DR20“

2000 / 2800 V

SW46

M12 x 17mm

Stahl verzinkt

-40°C bis +135 °C

35

1,9

15%

0.15%

400 kg f / cm

900 kg f / cm

1500 kg f / cm

250 J / m

10 kV

+180 Sekunden

+/- 0,5mm

V0

RoHS-konform

