


Polyester. glassfilled



**Vollsechskant
2x Innengewinde**

RoHS-konform

Bestellbezeichnung:	IS35HH835
Länge L (in mm):	35
Material:	Polyester. glassfilled
Nennspannung AC/DC:	600 / 750 V
Schlüsselweite:	SW35
Gewinde H1 :	M8
Gewinde H2 :	M8
Temperaturbeständigkeit:	bis 160 °C
Außendurchmesser D1 (in mm):	32
Gewindelänge P1 (in mm):	12
Gewindelänge P2 (in mm):	12
spezifisches Gewicht:	1.9
Glasfaseranteil:	15%
Wasseraufnahme:	0.15%
Bruchfestigkeit:	400 kg f / cm
Biegefestigkeit:	900 kg f / cm
Druckfestigkeit:	1500 kg f / cm
Schlagfestigkeit:	250 J / m
Durchschlagfestigkeit:	10 kV