

RoHS-konform

Bestellbezeichnung:	IS20HH650
Länge L (in mm):	50
Material:	Polyester glasfaserverstärkt (DMC)
Nennspannung AC/DC:	1000 / 1200 V
Schlüsselweite:	SW20
2 x Innengewinde:	M6
Außendurchmesser D1 (in mm):	16
Gewindetiefe P1 + P2: (in mm):	18
Temperaturbeständigkeit:	-40°C bis +160 °C
spezifisches Gewicht:	1,9
Glasfaseranteil:	15%
Wasseraufnahme:	0.15%
Bruchfestigkeit:	400 kg f / cm
Biegefestigkeit:	900 kg f / cm
Druckfestigkeit:	1500 kg f / cm
Schlagfestigkeit Izod:	250 J / m
Durchschlagfestigkeit:	10 kV / mm
Lichtbogenfestigkeit:	180 Sekunden
Brennbarkeit UL94:	V-0

