

RoHS-konform / **UL-94 V-0**

Bestellbezeichnung:

**IS45HH1055**

**Vollsechskant, 2 x Innengewinde**

Länge L (in mm):

**55**

Material:

**Polyester glasfaserverstärkt**

Nennspannung AC/DC:

**1200 / 1500 V**

Schlüsselweite:

**SW45**

Gewinde H1 :

**M10**

Gewinde H2 :

**M10**

Temperaturbeständigkeit:

**-40°C bis +160 °C**

Außendurchmesser D1 (in mm):

**42**

Gewindelänge P1 (in mm):

**18**

Gewindelänge P2 (in mm):

**18**

spezifisches Gewicht:

**1,9**

Glasfaseranteil:

**15%**

Wasseraufnahme:

**0.15%**

Bruchfestigkeit:

**400 kg f / cm**

Biegefestigkeit:

**900 kg f / cm**

Druckfestigkeit:

**1500 kg f / cm**

Schlagfestigkeit:

**250 J / m**

Durchschlagfestigkeit:

**10 kV**

