

ISO 2009

ersetzt DIN 963

Senkschrauben mit Schlitz



Maße	M 1	M 1,2	M 1,4	M 1,6	M 2	M 2,5
d_k ISO/DIN	1,9	2,3	2,6	3	3,8	4,7
k ISO/DIN	0,6	0,72	0,84	1/0,96	1,2	1,5
b^*	1)	1)	1)	15	16	18
n	0,25	0,3	0,3	0,4	0,5	0,6

Maße	M 3	M 3,5	M 4	M 5	M 6	M 8
d_k ISO/DIN	5,5/5,6	7,3/6,5	8,4/7,5	9,3/9,2	11,3/11	15,8/14,5
k ISO/DIN	1,65	2,35/1,93	2,7/2,2	2,7/2,5	3,3/3	4,65/4
b^*	19	38	22	25	28	34
n	0,8	1	1,2	1,2	1,6	2

Maße	M 10	M 12	M 16	M 20		
d_k ISO/DIN	18,3/18	22	29	36		
k ISO/DIN	5	6	8	10		
b^*	40	46	58	70		
n	2,5	3	4	5		

* Mindestlängen

1) nur mit Gewinde bis annähernd Kopf