



## Technisches Datenblatt

### Linienmarkierfarbe Easyline® EDGE

#### Produktbeschreibung

ROCOL Easyline® Edge ist eine schnell trocknende, verschleißfeste Linienmarkierungsfarbe mit Halbglanz-Finish.

ROCOL Easyline® Edge weist hervorragende Haftungs- und Haltbarkeitsseigenschaften im Vergleich zu anderen Linienmarkierungsfarben auf.

ROCOL Easyline® Edge hat eine exzellente Deckkraft.

ROCOL Easyline® Edge ist hochergiebig.

ROCOL Easyline® Edge ist in acht leuchtenden und zwei fluoreszierenden Farben erhältlich.

ROCOL Easyline® Edge läßt sich leicht, sauber und wirtschaftlich auftragen.

ROCOL Easyline® Edge sorgt mit seinem einzigartigen Treibgassystem die Gesamtlebensdauer der Dose hindurch für höchste Linienqualität durch konstanten Druck.



#### Oberflächenbearbeitung

Alle Oberflächen sollten vor dem Auftrag sauber, trocken und staubfrei sein. Stark verschmutzte/fettige Oberflächen sind mit einem geeigneten Entfettungsmittel (z.B. Rocol Hochleistungsreiner) zu reinigen, nach Gebrauch mit Wasser abzuwaschen und anschließend trocknen lassen. Bei glatten Oberflächen, wie z. B. Fliesen muß die Oberfläche leicht angeraut oder angeätzt werden, damit eine optimale Haftung erzielt wird.

##### Stahloberflächen

Diese sind vor dem Auftrag gründlich zu reinigen. Die Oberfläche nach Möglichkeit etwas anrauen, damit die Farbe besser haftet.

##### Teer

Teerschichten sollten vor dem Aufbringen schon einige Zeit (mind. 1-2 Monate) gealtert sein und es sollten keine bitumösen Flüssigkeitsspuren mehr an der Oberfläche zu sehen sein. Anderenfalls kann es zu Ablösungserscheinungen und Farbveränderungen kommen. Bei relativ neuen Teerschichten die Linien zweimal ziehen: Zuerst relativ schnell und nicht vollständig deckend, ca. 1 Stunde trocknen lassen und dann erneut langsam und deckend auftragen. Damit ergibt sich eine optimale Deckkraft und Haltbarkeit.

#### Technische Daten

Taber Abnutzung 24 Stunden	142
Weiß 7 Tage	89
Ergiebigkeit bei 50mm Linienbreite	70-110m
Lagerfähigkeit	2 Jahre
Elastizität (Kegeldorn)	ausgezeichnet
Maximale Chemikalienbeständigkeit	7 Tage
Harztyp	Epoxyd Ester

**Aerosolgröße** 750ml

##### Trockenzeit:

Berührungstrocken	10 Minuten
Oberflächentrocknung:	30 Minuten
Ganz trocken:	70 Minuten
Ausgehärtet:	4 Stunden
Fahrzeugverkehr	12 Stunden

<b>Artikelnummern</b>	Weiß	RS 47000 (RAL 9016)
	Gelb	RS 47001 (RAL 1023)
	Rot	RS 47002 (RAL 3020)
	Blau	RS 47003 (RAL 5017)
	Grün	RS 47004 (RAL 6024)
	Orange	RS 47005 (RAL 2009)
	Schwarz	RS 47006 (RAL 9017)
	Grau	RS 47007 (RAL 7045)
	Rosé	RS 47008 fluoreszierend
	Gelb	RS 47009 fluoreszierend



## Technisches Datenblatt

# Linienmarkierfarbe Easyline® EDGE

## Oberflächenbearbeitung

### Beton

Die Oberfläche ist vor Gebrauch gründlich zu reinigen. Bei neuem oder glattem Beton ist die Oberfläche vor dem Aufbringen der Farbe leicht aufzurauen oder anzuätzen, damit die Farbe dauerhaft hält. Für den Ätzzvorgang empfehlen wir Rocol Ätzmittel. Eine volle Aushärtung einer neuen Betonfläche ist ebenfalls Voraussetzung für eine erfolgreiche Markierung. Wir empfehlen eine Aushärtezeit zwischen drei und sechs Monaten. Hierbei sind klimatische Verhältnisse maßgebend, wie z. B. Temperatur und Belüftung. Bei Betonoberflächen mit harzhaltigen Bindemitteln, imprägnierten oder versiegelten Oberflächen ist eine vom Hersteller empfohlene Grundierung einzusetzen oder die Oberfläche abzuschleifen, damit sich die Farbe mit dem Boden verbinden kann. Wird die Oberfläche nicht entsprechend behandelt, kann sich die Farbe nach kurzer Zeit wieder ablösen, und die Abriebfestigkeit ist stark eingeschränkt. Sprechen Sie uns zwecks weiterer Informationen dazu bitte an.

## Sicherheitshinweise

### Achtung

Behälter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen über 50°C schützen. Nicht gegen Flamme oder auf glühenden Gegenstand sprühen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen. Ohne ausreichende Lüftung Bildung explosiver Gemische möglich. Anwendung nur nach Gebrauchsanweisung. Bitte nur restentleert den Sammlungen des Dualen Systems zuführen.

### Arbeitssicherheit

Vor Gebrauch ist das Sicherheitsdatenblatt einzusehen. Bzgl. weiterer Exemplare wenden Sie sich bitte an ITW Chemische Produkte GmbH Co. KG, Mühlacker Str.149, 75417 Mühlacker, Tel. 07041/9634-0, Fax 07041/9634-29.

## Anwendung

Die Dose schütteln, bis die Mischkugeln frei sind; dann mindestens 1 Minute lang weiter schütteln, um sicherzustellen, daß die Farbe homogen ist und kein Bodensatz zurückbleibt. Sprühkopf (Düse) aufsetzen und sicherstellen, daß die Düse nicht verstopft ist. Falls Düse verstopft ist Ersatzsprühkopf aufsetzen. Auf keinen Fall versuchen, Farbe mit einer Nadel oder ähnlichen Gegenständen zu entfernen, weil dies wahrscheinlich zur Beschädigung der Düse führt und die Linienschärfe beeinträchtigt wird.

Die (mit einer Düse versehene) Dose in den ROCOL-Airblow Applikator einsetzen. Gebläße einschalten.

### Nach Gebrauch

Gebläße ausschalten.

Die Dose stets aus dem Applikator entfernen. Bei aufrechter Dose den Sprühkopf 3-5 Sekunden lang drücken, um Farbrückstände zu beseitigen.

ROCOL Easyline® Edge stets liegend und an einem kühlen Ort lagern, damit die Dose keiner direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist.

### Entfernen von Easyline® Edge Farben

Wenn Sie ROCOL Easyline® Edge-Farbe aus irgendeinem Grund entfernen wollen (z.B. wenn eine Linie an falscher Stelle aufgetragen wurde), ein Marken-Abbeizmittel auf Lösungsmittelbasis benutzen und die Anleitung auf der Dose befolgen. Auf porösen Oberflächen ist unter Umständen mehr als eine Anwendung des Abbeizmittels erforderlich.