

B-PHN 81G

Stahlblech-Bockrolle, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte, Duroplast-Rad Blickle TempLine® Classic, hitzebeständig

EAN 4047526607579

ID 607572

Zolltarifnummer 87169090



Gehäuse: Serie B

- Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei

Rad: Serie PHN

- Phenolharz, Härte 90 Shore D, Farbe schwarz

Sonstige Eigenschaften:

- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
- Temperaturbeständigkeit: -35 °C bis +260 °C
- Räder für raue Böden und Schwellenüberfahrten nur bedingt geeignet



Technische Daten:

Rad-Ø (D)	☉	80 mm
Radbreite	⌈	32 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h	⚖	100 kg
Tragfähigkeit (statisch)	⚖	250 kg
Lagerart	☉	Gleitlager
Gesamthöhe (H)	⌀	102 mm
Plattengröße	📏	100 x 85 mm
Schraublochentfernung	📏	80 x 60 mm
Schraubloch-Ø	🔧	9 mm
Temperaturbeständigkeit min		-35 °C
Temperaturbeständigkeit max		300 °C
Belagshärte		90 Shore D
Stückgewicht	⚖	0,4 kg
Spurlos	✗	
Kontaktverfärbungsfrei	✓	
Antistatisch	⚡ ✗	
Elektrisch ableitend	⚡ ✗	
Korrosionsbeständig	✗	
Hitzebeständig	🔥 ✓	
Laufbelag hydrolysebeständig	✗	
Autoklaventauglich	✗	
Waschmaschinentauglich	✗	

Belagshärte

■ ■ ■ ■ ■ 90 Shore D

Rollwiderstand

■ ■ ■ ■ ■ hervorragend

Verschleißresistenz

■ □ □ □ □ ausreichend

Bodenschonung/Fahrgeräusch

■ ■ □ □ □ befriedigend

