

POEV 160/20K

Schwerlast-Rad mit Elastik-Vollgummireifen 'Blickle EasyRoll', mit Polyamid-Radkörper

EAN 4047526042936

ID 42937

Zolltarifnummer 87169090



Reifen:

- hochwertiger Elastik-Vollgummi "Blickle EasyRoll" in Leichtlaufqualität, Härte 65 Shore A
- sehr hoher Fahrkomfort
- sehr bodenschonend, geräuscharmer Lauf
- geringer Rollwiderstand
- Farbe schwarz
- auf den Radkörper aufvulkanisiert

Radkörper:

- hochwertiges Polyamid 6, bruchfest
- Farbe schwarz

Sonstige Eigenschaften:

- hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +35 °C

Technische Daten:

Rad-Ø (D)	∅	160 mm
Radbreite	L	50 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h	▷	400 kg
Tragfähigkeit (statisch)	▷	1.000 kg
Lagerart	◎	Kugellager
Achsloch-Ø (d)		20 mm
Nabenlänge (T1)	·Ø·	60 mm
Temperaturbeständigkeit min		-20 °C
Temperaturbeständigkeit max		80 °C
Belagshärte		65 Shore A
Stückgewicht	■	1 kg
Spurlos	×	
Kontaktverfärbungsfrei	×	
Antistatisch	□	×
ESD	×	
Elektrisch ableitend	□	×
Korrosionsbeständig	×	
Hitzebeständig	‡	×
Laufbelag hydrolysebeständig	×	
Autoklaventauglich	×	



Belagshärte



Rollwiderstand



Verschleißresistenz



Bodenschonung/Fahrgeräusch

