

Warnschild - WS 4-15 - 1004241

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads. (<http://download.phoenixcontact.de>)



Warnschild, Platte, orange, beschriftet: Blitzpfeil und Warnhinweis in Englisch, Montageart: Schrauben, Nieten, für Klemmenbreite: 15 mm

Abbildung zeigt die Variante WS 4- 8

Produkteigenschaften

- Die Befestigung der Warnschilder in den Brückenschächten der UK ...-Reihenklammern erfolgt mit Kunststoffschrauben
- Ein versehentliches Betätigen der Klemmstellen wird damit verhindert
- Netzanschlussklammern werden durch Warnschilder sicher abgedeckt und gekennzeichnet

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10
GTIN	4017918011970

Technische Daten

Umgebungsbedingungen

Wischbeständigkeit	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-15 °C ... 65 °C

Allgemein

Farbe	orange
Bauform	Rechteck
Material	PVC
Bedruckung	Blitzpfeil und Warnhinweis in Englisch

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	24190218
eCl@ss 4.1	24190218
eCl@ss 5.0	27141137
eCl@ss 5.1	27141137
eCl@ss 6.0	27141137
eCl@ss 7.0	27141137
eCl@ss 8.0	27141137

Warnschild - WS 4-15 - 1004241

Klassifikationen

ETIM

ETIM 2.0	EC000761
ETIM 3.0	EC000761
ETIM 4.0	EC000761
ETIM 5.0	EC000761

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121410

Zeichnungen

© Phoenix Contact 2013 - alle Rechte vorbehalten
<http://www.phoenixcontact.com>