

Kat.Nr. 30.3039.IT
18.02.2013

„KlimaLogg Pro“ Profi-Thermo-Hygrometer mit Datenlogger-Funktion

30.3039.IT

- erweiterbar mit bis zu 8 Sendern (T/H oder nur T Kabel)
- Textdisplay mit fester Seriennummer oder individueller Namensvergabe für eingepflegte Sender
- manuelle Anlernfunktion für alle oder einzelne Sender
- Statusanzeige bei Verlust von Sendersignalen
- Speicher für bis zu 50.000 Datensätze
- Anzeige der noch nicht ausgelesenen Datensätze in %
- Datenübertragung über USB Funktransceiver
- Speicherintervalle 1, 5, 10, 15, 30 Min. oder 1, 2, 3, 6 Std.
- kostenfreie einfach bedienbare Windows Software
- wahlweise als Dienst mit automatischer Auslagerungsdatei
- zur Integration in eigene Applikationen
- individuelle Alarmgrenzen für alle Kanäle einstellbar
- mit optischer und wahlweise akustischer Alarmierung
- zusätzliche "AlarmEvent"-Datensätze bei Alarm
- Schaltausgang für Alarmausgabe an externe Hardware
- Datensätze direkt am Gerät und über PC abrufbar
- mit separierbarer Anzeige der AlarmEvents
- DCF Funkuhr mit Datumsanzeige
- Max.Min. Anzeige mit Zeitpunktangabe
- Taupunktanzeige auf Abruf möglich
- Batteriestandsanzeige



Technische Daten

	KlimaLogg Pro Kat.Nr. 30.3039.IT	T/H-Sender Kat.Nr. 30.3180.IT	T-Sender (mit Kabel) Kat.Nr. 30.3181.IT
Messbereich Temperatur	0°...50°C	-30°...+60°C	-30°...+60°C
Toleranz	± 1°C	± 1°C	± 1°C
Messbereich Luftfeuchte	1...99% rH	1...99% rH	---
Toleranz	± 3% rH (von 35%-75%)	---	---
Messintervall	15 Sek	10 Sek	10 Sek
Speicherkapazität	50.0000 Datensätze	---	---
PC Verbindung	USB Funktransceiver	---	---
Batterien	3 x 1,5 Volt AA	2 x 1,5 Volt AA	2 x 1,5 Volt AAA
Abmessungen	137x98x26 mm	160x44x23 mm	128x40x23 mm
Gewicht	150 g	67 g	62 g
Zubehör	Inkl. Batterien USB-Funktransceiver PC-Software	Inkl. Batterien Halterung	Inkl. Batterien Halterung Kabelfühler ca. 3 m