



- High-End 38,1 cm (15") LCD-Monitor für anspruchsvollste Anwendungen
- Integrierter Touchscreen mit 5-Draht resistiver Touchtechnologie
- · Absolut edles Design und besonders robuste Bauweise
- Dual Interface: RS232 und USB für optimale Integration
- Maximale Auflösung: 1.024x768 Pixel

Spezifikationen

Display	Diagonale / Typ	38,1 cm (15") / LCD TFT Active Matrix	
	Seitenverhältnis	4:3	
	Auflösung (max.)	1024 x 768 Pixel	
	Active Area (HxB)	304 x 228 mm	
	Reaktionszeit	Tr: 2 ms / Tf: 6 ms	
	Farben	16,2 Millionen	
	Kontrast	500:1	
	Helligkeit	200 cd/m ²	
	Blickwinkel (H/V)	140° / 125°	
	Video Input	VGA (analog)	
	Touchtechnologie	resistiv (5-Draht)	
	Touchinterface	Dual-Interface (RS232/USB)	
Allgemein	Farbe	dunkelgrau	
	Abmessungen (BxHxT)	364 x 320,4 x 205,4 mm (inkl. Standfuß) 364 x 295 x 61,5 mm (ohne Standfuß)	
	Gewicht	5,0 kg / 7,9 kg	
	Netzteil	integriertes Netzteil (AC Input 100 ~ 240 V / DC 12 V)	
	Stromverbrauch	Betrieb: 25 W / Sleep: 4 W / Standby: 2 W	
	Montage Optionen	Standfuß / VESA (75 x 75 mm)	
	Bedientasten	Power An/Aus, Menü, Select, hoch, runter	
	Audio	1W Lautsprecher / 2-Kanal	
	Zertifizierungen	TUV, CE, UL, CUL, FCC, RoHS, IPX1	
	Treiber	Windows 7, VISTA, XP, 2000, ME, 98, NT4.0, CE, XP Embedded, Linux, Apple MacOS	
	Optionen	n/a	
	Lieferumfang	Monitor, Standfuß, Verbindungskabel (USB, RS232, VGA, Audio), Kaltgerätekabel (EU, UK), Kabelabdeckung, Treiber-CD, QSG	
ngebung	Temperatur (Betrieb)	0° bis +40°C	Ihr Partner
	Temperatur (Lagerung)	-20° bis +60°C	
	Luftfeuchtigkeit (Betrieb)	20% bis 80% (nicht kondensierend)	

10% bis 90% (nicht kondensierend)





Luftfeuchtigkeit (Lagerung)