



## Glancetron GT17plus High-Performance Touchscreen mit edlem Design

- High-Performance Touchscreen mit 43,2 cm (17") -Bildschirmdiagonale
- Integrierter Touchscreen mit 5-Draht resistiver Touchtechnologie
- Absolut edles Design und besonders robuste Bauweise
- Dual: Touchscreen-Interface: RS232/USB
- Maximale Auflösung: 1280x1024 Pixel

### Spezifikationen

Display	Diagonale / Typ	43,2 cm (17") / LCD TFT Active Matrix
	Seitenverhältnis	5:4
	Auflösung (max.)	1280 x 1024 Pixel
	Active Area (HxB)	338 x 270 mm
	Reaktionszeit	Tr: 2 ms / Tf: 6 ms
	Farben	16,7 Millionen
	Kontrast	800:1
	Helligkeit	240 cd/m <sup>2</sup>
	Blickwinkel (H/V)	160° / 160°
	Video Input	VGA (analog)
Allgemein	Touchtechnologie	resistiv (5-Draht)
	Touchinterface	Dual-Interface (RS232/USB)
	Farbe	dunkelgrau
	Abmessungen (BxHxT)	371 x 400 x 225 mm (inkl. Standfuß) 371 x 338 x 68,6 mm (ohne Standfuß)
	Gewicht	7,3 kg / 9,3 kg
	Netzteil	integriertes Netzteil (AC Input 90 ~ 264 V / DC 12 V)
	Stromverbrauch	Betrieb: 36 W / Sleep: 4 W / Standby: 2 W
	Montage Optionen	Standfuß / VESA (100 x 100 mm)
	Bedientasten	Power An/Aus, Menü, Select, hoch, runter
	Audio	1W Lautsprecher / 2-Kanal
	Zertifizierungen	TUV, CE, UL, CUL, FCC, RoHS
	Umgebung	Treiber
Optionen		n/a
Lieferumfang		Monitor, Standfuß, Verbindungskabel (USB, RS232, VGA, Audio), Kaltgerätekabel (EU, UK), Kabelabdeckung, Treiber-CD, QSG
Temperatur (Betrieb)		0° bis +40°C
Temperatur (Lagerung)		-20° bis +60°C
Luftfeuchtigkeit (Betrieb)		20% bis 80% (nicht kondensierend)
Luftfeuchtigkeit (Lagerung)	10% bis 90% (nicht kondensierend)	



Ihr Partner