



Thermaltake

COOLall YOUR LIFE

Artikel Nummer: W0393RE

EAN: 4716872052677

Berlin 630W

- Stabile 630 Watt Dauerleistung
- Universeller Wechselspannungs-Eingang 100V bis 240V
- 80PLUS Bronze Zertifizierung, bis 88.6% Effizienz
- Ultra-Leiser 120 mm Lüfter
- Robuste einzelne +12V Schiene
- 36 Monate Herstellergarantie



Stabile Leistung und hohe Effizienz



ALLGEMEINE INFORMATIONEN	
Artikelnummer	W0393RE
Typ	Intel ATX 12V V2.3 & EPS 12V Standards
Max Ausgangskapazität	650W
Spitzenleistung	700W
Farbe	Schwarz
Abmessungen (H x B x T)	86mm x 150mm x 140mm
PFC	Active PFC
Power Good Signal	100-500 msec
Verzögerungszeit	16msec (Minimum) bei 230V/50Hz. (50% Last)
SPANNUNG	
Eingangsstrom	10A
Eingangsfrequenzbereich	50Hz - 60Hz
Eingangsspannung	115V - 240V
UMWELT	
Betriebstemperatur	+0°C to +40°C
Betriebsfeuchtigkeit	20% bis 90%, nicht kondensierend
Storage Temperature	-20 °C to +70 °C
Storage Humidity	20% bis 95%, nicht kondensierend
Kühlungssystem	120mm Lüfter.
SONSTIGES	
Effizienz	20%Last = 87.4% 50%Last = 88.6% 100%Last = 85.5%
Lebensdauer (MTBF)	100.000 Stunden Minimum
Sicherheitszulassung	CE, TÜV, CB zertifiziert
PCI-E VERBINDUNG	
PCI-E Anschluss	PCI-E 6+2pin X 2