

Gigaset DL500A

Kommunikation im Büro zuhause – mit Anrufbeantworter

- Komfort-Telefon zur schnurlosen Erweiterung auf bis zu 6 Mobilteile
- „link2mobile“: telefonieren über Mobilfunknetz
- Brillanter Klang: Komfort-Freisprechen in Voll-Duplex-Qualität
- Ethernet-Anschluss für Online-Dienste
- Integrierte Bluetooth® 2.0-Funktionalität
- Integrierter digitaler Anrufbeantworter mit bis zu 55 Minuten Aufnahmezeit
- Großes beleuchtetes TFT-Farb-Display, 72 x 54 mm (B x H)
- Adressbuch für bis zu 500 Einträge
- Anrufer-Anzeige mit Bild (Picture CLIP)



Mobilteile nicht im Lieferumfang enthalten



Audio-Qualität

- Brillanter Klang
- Komfort-Freisprechen mit brillanter Akustik in Voll-Duplex-Qualität, mit großvolumiger Sound-Reflexbox und separatem Lautsprecher
- Hörerlautstärke einstellbar (3 Stufen)
- Headset Anschluss über Bluetooth® 2.0 (Freisprech- oder Headset-Profile) oder 2,5 mm Klinkenbuchse
- Polyphone Klingelmelodien: persönliche Sounds downloadbar
- Hörgerätekompabil

Adressbuch und Wahlfunktionen

- Adressbuch für 500 Einträge (vCard): Name, Vorname, 3 Telefonnummern, E-Mail, Jahrestag und Foto / Sound für Picture CLIP (VIP-Ruf)
- Schnelle Suche durch Namenseingabe
- Telefonbuchtransfer mit Gigaset Mobilteilen
- vCard-Austausch mit Handy per Bluetooth® 2.0
- Wahlvorbereitung (Eingabe der Telefonnummer vor dem eigentlichen Wählvorgang) mit Korrekturmöglichkeit
- 6 Ziel-Tasten für Direktwahl wichtiger Telefonnummern oder Funktionen, z. B. Rückfrage, Headset-Betrieb, etc.
- Programmierbare Kurzwahl-Tasten (Tasten 2 – 9)
- Wahlwiederholung der letzten 20 Nummern
- Automatische Wahlwiederholung

Display

- Großes beleuchtetes TFT-Farb-Display 72 x 54 mm (B x H), 65.000 Farben, 320 x 240 Pixel
- Display-Beleuchtung einstellbar, mit Nachtabschaltung
- Screensaver (z. B. Uhr, Kalender, etc.) oder Dia-Show einstellbar
- Download von persönlichen Bildern
- Komfortable Menüführung mit farbigen Symbolen und Texten zur einfachen Bedienung
- Verschiedenen Sprachen einstellbar
- Anzeige neuer Nachrichten, Betriebszustände, Gesprächszeit

Anrufanzeige und -signalisierung

- Mit Rufnummer oder Name (CLIP / CNIP) des Anrufers
- Mit Bild des Anrufers (Picture CLIP)
- Display und Freisprech-Taste leuchten
- 16 polyphone und 5 Standard-Melodien
- Individuelle Melodien / Sounds downloadbar
- Separater Klingelton für Interngespräche
- Tag- / Nachtmodus: zeitgesteuerte Klingelabschaltung
- „Ruhe vor anonymen Anrufen“: Anrufer ohne CLIP-Nummer werden nur optisch angezeigt

Gigaset

Wherever you go.

Anzeige verpasster Anrufe / Anrufliste

- Anzeige verpasster Anrufe am Display und blinkende
- Nachrichten-Taste
- Anruflisten für
 - alle Anrufe (bis zu 60 Einträge)
 - abgehende Rufe (60 Einträge)
 - entgangene Anrufe (30 Einträge)
 - angenommene Rufe (30 Einträge)
 - Nachrichten auf dem Anrufbeantworter (Anzeige der letzten 30 Einträge mit Rufnummer und Zeit)
- Komfortabler Zugang über blinkende Nachrichten-Taste

SMS-Funktion

- Automatische Registrierung im SMS-Zentrum („Anny-Way“-Materna und T-COM voreingestellt)
- Senden / empfangen von SMS mit bis zu 612 Zeichen
- Speicher für bis zu 63 SMS
- Kopieren von vCard-Einträgen aus SMS ins Adressbuch
- Automatische Benachrichtigung per SMS, bei entgangenen Anrufen oder neuen Nachrichten auf dem Anrufbeantworter

E-Mail

- E-Mail lesen ohne PC
- Mit Absender, Betreff, Datum / Uhrzeit und Beginn der Nachricht (bis zu 120 Zeichen)
- Anzeige neuer E-Mail durch blinkende Nachrichten-Taste
- Direkter Zugriff auf POP3-Konten ohne PC (Telefon ist immer an)

Weitere Funktionen

- Plug & play, einfache Inbetriebnahme und Konfiguration mit Installationsassistenten
- Einfache, intuitive und situationsangepasste Menüführung, z. B. per Soft-Key werden automatisch die Folge-Funktionen angeboten
- Mikrofon-Stummschaltung über eigene Mute-Taste
- Kalender mit Monatsansicht
- Verwaltung von bis zu 30 Terminen:
 - mit Hinweistexten
 - und eigener Melodie
- Wecker mit Schlummer-Funktion (Snooze) einstellbar für Montag - Freitag oder täglich
- „Mobilteil-Name“ der Basisstation editierbar

Leistungsmerkmale beim Betrieb mehrerer Mobilteile

- 1 Extern-Gespräch, 2 gleichzeitige Interngespräche
- Telefonbuchtransfer zwischen den Mobilteilen
- Gesprächsübergabe von Externgesprächen mit Rückfrage

Bluetooth® 2.0

- Für 2 gleichzeitige Verbindungen, z. B. Headset und Handy
- Unterstützte Bluetooth® 2.0-Profile:

- Serial-, Headset-, Freisprech-Profil
- OBEX für vCard-Austausch
- „link2mobile“ – telefonieren über Mobilfunknetz
 - Handy über Bluetooth® 2.0 anmelden
 - automatische oder feste Zuschaltung einer GSM-Verbindung
 - Handy-Anruf an Basisstation oder Mobilteil annehmen oder abgehend telefonieren
 - vCard-Austausch mit Handy

WEB-Interface / Online-Funktionen mit Gigaset QuickSync für Windows und Mac

- Ethernet-Anschluss zur Verbindung mit dem PC (über Router)
- Adressbuch per PC editierbar und Synchronisation mit MS Outlook 2003/2007/Express / Vista Contacts und Mac-Adressbuch
- Download von individuellen Klingelmelodien in brillanter
- Brillante Audio-Qualität (HDSPTM – High Definition Sound Performance), z. B. MP3, WMV (Microsoft), AAC (Apple iPod®-Format) mit automatischer Konvertierung in G.722-Format
- Download von Bildern / Foto für Screensaver / Dia-Show und Picture CLIP
- CTI-Unterstützung: mit dem PC wählen (z. B. aus MS Outlook), sprechen an der Basisstation
- Zugriff auf Online-Telefon-/Branchenbücher, z. B. klickTel mit Rückwärtssuche über die Telefonnummer
- Automatische Anrufersuche und Anzeige von Name, Adresse, etc.
- Info-Dienste als Screensaver anzeigen, z. B. Wetter, RSS-Feeds (RAP 1.0 und 1.1)
- Zeitsynchronisation über Internet (NNTP)
- Zukunftssicher durch automatische Firmware-Updates

Anrufbeantworter

- Integrierter digitaler Anrufbeantworter mit bis zu 55 Minuten Aufnahmezeit
- Mit Aufzeichnungs- und Hinweis-Funktion
- Voreingestellter Ansagetext (plug & play)
- Je ein individueller Ansage- und Hinweistext (je 170 Sekunden) aufsprechbar
- Zeitabhängiger Wechsel zwischen Aufzeichnungs- und Hinweis-Funktion einstellbar
- Mithören eingehender Nachrichten an Basisstation oder Mobilteil mit Gesprächsübernahme
- Einfache Bedienung über Basisstation und Mobilteil
- Ansage von Datum und Zeit des Nachrichteneingangs
- Aufzeichnungslänge einstellbar: 1, 2, 3 Minuten oder unbegrenzt
- Rufannahme einstellbar: sofort, nach 10, 18 oder 30 Sekunden, automatisch
- Anzeige neuer Nachrichten an Basisstation und Mobilteil
- Eingangsinformation bei neuen Nachrichten per SMS an externe Nummer möglich (CLIP, Datum / Uhrzeit)
- Aufzeichnen / Mitschneiden von Gesprächen
- Fernabfrage möglich (PIN-geschützt)
- Aufzeichnungen bei Stromausfall unbegrenzt gesichert

ECO DECT

- Automatische Reduzierung der Funkleistung je nach Entfernung des Mobilteils zur Basisstation
- Strahlungsfrei im Standby-Betrieb, auch bei Betrieb mehrerer Mobilteile, wenn alle angemeldeten Mobilteile ECO DECT unterstützen
- Geringer Energieverbrauch durch energiesparende Steckernetzteile

Technische Daten

Konfiguration	<ul style="list-style-type: none"> ○ Bis zu 4 Mobilteile anmeldbar (s. hierzu auch www.gigaset.com/kompatibilitaet) ○ Headset-Anschluss via Bluetooth® 2.0 oder 2,5 mm Klinkenbuchse ○ „link2mobile“-Kombination mit Bluetooth® 2.0-Handy und telefonieren über Mobilfunknetz ○ Reichweitenerhöhung mit Gigaset Repeater
Anschluss	a/b (analog), Ethernet (LAN)
Einsatz	Hauptanschluss / TK-Anlagen
Standards	DECT, GAP, F-SMS, Bluetooth® 2.0

Sonstiges	<ul style="list-style-type: none"> ○ Zukunftssichere Software-Architektur ○ Linux-basiertes Betriebssystem (enthält lizenzierte Open Source Software) ○ Großer 32 MByte Flash ○ Automatischer Firmware-Update über Gigaset Konfigurationsserver ○ Abmessungen: 108 (inkl. Display) x 263 x 185 mm (H x B x T) (T inkl. Hörer: 202 mm) ○ Gewicht: ca. 770 g
-----------	--

Lieferumfang	<ul style="list-style-type: none"> ○ 1 Komforttelefon Gigaset DL500A ○ 1 Steckernetzteil ○ 1 Telefonkabel ○ 1 LAN-Kabel ○ 1 Bedienungsanleitung ○ 1 CD ROM mit PC-SW Gigaset QuickSync
--------------	--

Gerätefarbe	Schwarz
-------------	---------

Datenblatt-Version	07.03.2016
--------------------	------------

Anschlussmöglichkeiten DL500A

