

1. Drücken Sie einen beliebigen Klingeltaster (Sie hören einen Ton) und halten Sie diesen ca. fünf Sekunden lang, bis ein zweiter Signalton ertönt.
2. Innerhalb von 3 Minuten: Heben Sie den Hörer von einem beliebigen internen MFV-Telefon ab.
3. Wählen Sie die interne Rufnummer des Türfreisprechsystems. – Die Verbindung wird hergestellt.
4. Wählen Sie Stern. – Sie hören einen kurzen Ton.
5. Wählen Sie die PIN (0000 im Auslieferungszustand).
6. Wählen Sie Stern und warten Sie das Ende des Quittungstones ab (fünf schnell aufeinanderfolgende Töne).
7. Wählen Sie die Ziffernfolge aus den Tabellenspalten **Funktion** und **Wert**.
8. Warten Sie den Quittungston ab oder legen Sie auf (Tabellenspalte **Ende**).
9. Für weitere Programmierungen fahren Sie mit 6. fort. (Nach dem Auflegen zunächst 3. und dann 6.)

*Hinweis: Wurde während der Programmierung zu lange mit der Eingabe gewartet, besteht automatisch eine Sprechverbindung mit der Tür. In diesem Zustand können Sie erneut mit 6. fortfahren.*

*Hinweis: Beendet wird der Programmiermodus automatisch nach mehr als 3 Minuten Programmierpause oder nach erneutem Drücken eines Klingeltasters.*

Beschreibung	Funktion	Wert	Ende	Auslieferungszustand
Klingeltaster n mit einer Rufnummer belegen	2n (n = 1-4)	Rufnummer mit 0 bis 32 Stellen	auflegen	31, 32, 33, 34
Klingeltaster n einer Schaltfrequenz zuweisen	3n (n = 1-4)	0 (keine), 1, 2, 3, 4	Quittung	1, 2, 3, 4
Klingeltaster n einer Zusatzklingel zuweisen	4n (n = 1-4)	0 (keine), 1, 2	Quittung	1, 2, 0, 0
Einschaltzeit für die Türöffnerfunktion einstellen	56	1 (x 0,5 = 0,5 s), ..., 9 (x 0,5 = 4,5 s)	Quittung	4 (2 s)
Ziffernfolge für Bedienung der Türöffnerfunktion einstellen	26	Ziffernfolge mit 1 bis 6 Stellen, dann #	Quittung	9 (#9)
Einschaltzeit für die Lichtfunktion einstellen	55	1 (x 0,5 = 0,5 s), ..., 9 (x 0,5 = 4,5 s)	Quittung	1 (0,5 s)
Ziffernfolge für Bedienung der Lichtfunktion einstellen	25	Ziffernfolge mit 1 bis 6 Stellen, dann #	Quittung	8 (#8)
Klingeltaster n mit Lichtfunktion belegen	7n (n = 1-4)	0 (aus), 1 (ein)	Quittung	0 (aus)
Maximale Gesprächszeit einstellen	51	0 (unbegrenzt), 1 (1 min), ..., 9 (9 min)	Quittung	3 (3 min)
Maximale Rufdauer einstellen	52	1 (x 10 = 10 s), ..., 9 (x 10 = 90 s)	Quittung	2 (20 s)
Rufverzögerungszeit einstellen	53	1 (x 0,5 = 0,5 s), ..., 9 (x 0,5 = 4,5 s)	Quittung	1 (0,5 s)
Pause zwischen Auflegen und Abheben einstellen	54	1 (x 0,5 = 0,5 s), ..., 9 (x 0,5 = 4,5 s)	Quittung	4 (2 s)
Eingangsempfindlichkeit der a/b-Leitung einstellen	50	0 (niedrig), ..., 9 (hoch)	Quittung	3
Umgebungslautstärke einstellen	58	0 (leise), 1 (laut)	Quittung	0 (leise)
Lautstärke des Lautsprechers einstellen	57	0 (leise), ..., 9 (laut)	Quittung	2
Ton bei Drücken des Klingeltasters ein-/ausschalten	59	0 (aus), 1 (ein)	Quittung	1 (ein)
PIN ändern	29	neue PIN # neue PIN #	Quittung	0000
In den Auslieferungszustand zurücksetzen	91		auflegen	