

Die technischen Daten des TFS-Universal plus:

Schnittstelle, Versorgungsanschluss	a/b-Nebenstellenanschluss
Wahlverfahren	MFV
Betriebsspannung aus a/b-Port	16–60 V DC
Betriebsspannung aus Klingeltrafo	8–18 V AC, 40 mA
Schleifenstrom	< 1 mA / 20–60 mA, betriebsartabhängig
Kontaktbelastbarkeit Türöffner	18 V AC / 40 V DC, 2 A
Kontaktbelastbarkeit Klingelausgang und Treppenlicht	18 V AC / 40 V DC, 0,5 A
Lautsprecher	Ø 50 mm, Membran aus wetterfestem Kunststoff
Gehäuse	Kunststoff, schwarz
Abmessungen (B x H x T)	108 mm x 80 mm x 29 mm
Gewicht	ca. 80 g
Schutzart	IP 20
Sicherheit	CE

