

KOPFBÜGEL-HEADSET FÜR DECT-TELEFONE, 923436

Highlights

- elegantes Kopfbügel-Headset für schnurlose Telefone
- Kopfbügel anpassbar
- beweglicher Mikrofonarm
- kristallklare Audioqualität
- rechts und links tragbar
- mit 2,5-mm-Klinkenstecker
- mit Lautstärkereger
- kompakte Steckerbauform, problemlos an tiefliegenden Buchsen einsetzbar
- Farbe: Schwarz/Silber

Technische Eigenschaften:

- Anschluss: 2,5-mm-Klinken-Stecker
- Ausführung: Mono
- Bauform: Kopfhörer
- Duplex: Ja
- Empfindlichkeit Kopfhörer: 126 dB +/- 5 dB
- Empfindlichkeit Mikrofon: 47 dB +/- 5 dB
- Farbe: Silber/Anthrazit
- Frequenzbereich Kopfhörer: 20 Hz - 20 kHz
- Frequenzbereich Mikrofon: 20 Hz - 20 kHz
- Impedanz Kopfhörer: 150 Ohm
- Impedanz Mikrofon: 2,2 kOhm
- Kapseldurchmesser Kopfhörer: 31 mm
- Lautstärkereger: Ja
- Max. Leistung Kopfhörer: 10 mW
- Mikrofonposition: Flexibles Bügelmikrofon
- Mikrofontyp: Elektret
- Noise-Cancelling/-Reduction: Ja
- Richtcharakteristik Mikrofon: Niere
- Rufannahmetaste: Ja
- Verbindung: Kabel
- Geeignet für: Kabelloses Telefon

Lieferumfang

- 1 Kopfbügel-Headset