

Gigaset SL910H

Das Full-Touch-Telefon

- Mobilteil zur Erweiterung von Gigaset SL910 und SL910A
- Kapazitives Full-Touch-Display, 45 x 68 mm (B x H)
- TFT-VA Display mit perfekter Lesbarkeit
- Einfache Bedienung mit Finger-Tipp
- Diverse Screensaver einstellbar
- Dia-Show mit persönlichen Bildern
- Individuelle Menükonfiguration
- Adressbuch für bis zu 500 vCards
- Telefonbuchtransfer zwischen Gigaset Mobilteilen
- vCard-Austausch mit PC / Handy per Bluetooth® 2.0 oder Mini-USB
- Mobilteil mit Echtmetall-Rahmen



Kompatibilitätshinweis:

Mehr Informationen bzgl. der Funktionen des Mobilteils im Zusammenhang mit den einzelnen Gigaset Basisstationen finden Sie unter www.gigaset.com/kompatibilitaet.

Audio-Qualität

- Komfort-Freisprechen in Voll-Duplex-Qualität:
 - brillanter Klang durch separaten großvolumigem Lautsprecher
 - 4 Freisprech-Profile zur individuellen Anpassung wählbar
- Headset-Anschluss via Bluetooth® 2.0 oder Mini-USB (Adapter nicht im Lieferumfang enthalten)

Adressbuch und Wahlfunktionen

- Adressbuch für bis zu 500 Kontakte (vCards): Name, Vorname, 8 Rufnummern, Geburtstag, VIP-Melodie und Foto für Picture CLIP
- PC-Synchronisation per Bluetooth® 2.0 oder Mini-USB
- Telefonbuchtransfer zwischen Gigaset Mobilteilen
- vCard-Austausch mit PC / Handy per Bluetooth® 2.0 oder Mini-USB
- Wahlwiederholung der letzten 20 Nummern
- Rückfrage-Taste (Flash-Zeiten einstellbar)
- Unterstützung von Netzeistungsmerkmalen

Display

- Innovatives Bedienkonzept über sensitives Touch-Display
- TFT-Farb-Display 45 x 68 mm (B x H), 8,1 cm (Diagonale), 320 x 480 Pixel
- TFT-VA-Display mit perfekter Lesbarkeit
- Einfache Bedienung per kapazitiver Touch-Technologie: mit „Finger-Tipp / -Wisch“
- Diverse Screensaver einstellbar
- Dia-Show mit persönlichen Bildern
- Individuelle Menükonfiguration
 - Ruhedisplay, frei konfigurierbar
 - Seite 1 = Info-Center: z. B. für Datum, Uhrzeit, wichtige Funktionen
 - Seite 2 = Wahl-Center: z. B. mit Ziffern-Tasten, Adressbuch, Favoriten
 - Seite 3 = Nachrichten-Center: z. B. Anrufliste, Anrufbeantworter, SMS
- Status-Anzeige mit Direktzugriff auf Funktionseinstellungen
 - Feldstärke- und Akkuladeanzeige / ECO Modus ein/aus
 - Anrufbeantworter, Bluetooth® 2.0, etc.
- Während des Gesprächs:
 - Anzeigen des Status-Center
 - Touch-Piktogramme für alle Funktionen wie Freisprechen, Stummschaltung, Ziffernblock, Konferenz, etc.
 - Anzeige der Gesprächsdauer
 - Icons mit Namen und Menüführung in verschiedenen Sprachen

Gigaset

Wherever you go.

Anrufanzeige und -signalisierung

- Mit Rufnummer oder Name (CLIP / CNIP)
- Mit Bild des Anrufers, Picture CLIP
- 20 Klingelmelodien am Mobilteil einstellbar
- Bilder und individuelle Melodien (JPEG, BMP, MP3, etc.) downloadbar
- Vibrationsalarm
- Tag- / Nachtmodus: zeitgesteuerte Klingelabschaltung am Mobilteil, ausgenommen VIP-Anrufe
- „Ruhe vor anonymen Anrufen“: Anrufe ohne CLIP-Nummer werden nur optisch angezeigt
- Individuelle Klingeltöne für externe / interne Anrufe

Anzeige verpasster Anrufe / Anrufliste

- Anzeige via Nachrichten-Center im Display mit komfortablen Zugang zur Liste
- Anrufliste für: alle Anrufe, abgehende, angenommene und verpasste Anrufe (je 20 Einträge) mit Datum und Uhrzeit
- Bei verpasstem Anruf, SMS-Benachrichtigung an externe Rufnummer möglich

Tastatur

- Hochwertige Tasten für:
 - Gespräch (Abheben-Taste) grün beleuchtet
 - Hörer-auflegen-Taste / ein/aus (rot beleuchtet)
 - Menü-Einstieg und Tastensperre

SMS-Funktion

- Automatische Registrierung im SMS-Zentrum („Anny-Way“-Materna und T-COM voreingestellt)
- Senden / empfangen von SMS mit bis zu 612 Zeichen
- Speicher für ca. 50 SMS

PC-Anschluss

- Per Bluetooth® 2.0 (Serial Profile)
- Per Mini-USB (Datenkabel nicht im Lieferumfang)
- Adressbuch-Abgleich mit MS Outlook, inkl. Foto
- Download von Bildern für Picture CLIP, Screensaver, Dia-Show und Sounds für Klingelmelodien (JPEG, BMP, MP3, etc.)
- Speicher für Bilder / Sounds: ca. 3,5 MB (max. 200 Sounds und 240 Bilder)
- CTI-Unterstützung: Wählen aus Outlook und sprechen am Mobilteil
- Mit kostenloser Software Gigaset QuickSync für Betriebssysteme: Windows Vista (32- und 64-Bit), Windows 7 (32- und 64-Bit), Windows 8 / 8.1 (32- und 64-Bit) sowie Microsoft Internet Explorer 5.5 oder höher oder Mac OS X 10.10 Yosemite, 10.9, 10.8, 10.7

Weitere Funktionen

- Organizer:
 - Kalender / Terminplaner
 - Wecker mit Schlummer-Funktion
 - separate Klingelmelodien einstellbar
- Baby-Alarm-Funktion
 - an extern, z. B. zum Handy
 - oder intern, an zusätzliches Mobilteil

ECO DECT

- Automatische Reduzierung der Funkleistung je nach Entfernung des Mobilteils zur Basisstation
- Strahlungsfrei im Standby-Betrieb, auch bei Betrieb mehrerer Mobilteile, wenn Basis und alle angemeldeten Mobilteile ECO DECT unterstützen
- Geringer Energieverbrauch durch energiesparende Steckernetzteile

Technische Daten

Standards	DECT, GAP, Bluetooth® 2.0	
Mobilteil	<ul style="list-style-type: none"> ○ Standby: bis zu 200 Std. ○ Sprechzeit: bis zu 14 Std. ○ Akku: Li-Ion 3,7 V / 1100 mAh ○ Ladezeit: ca. 4 Std. ○ Reichweite <ul style="list-style-type: none"> - in Gebäuden: bis zu 50 m - im Freien: bis zu 300 m ○ Abmessungen: 134 x 58 x 16 mm (H x B x T) ○ Gewicht: ca. 160 g 	
Ladeschale	<ul style="list-style-type: none"> ○ Stromversorgung: 230 V Steckernetzteil ○ Abmessungen: 33 x 74 x 57 mm (H x B x T) ○ Gewicht: ca. 98 g 	
Lieferumfang	<ul style="list-style-type: none"> ○ 1 Mobilteil Gigaset SL910H ○ 1 Ladeschale ○ 1 Steckernetzteil ○ 1 Li-Ion-Akku ○ 1 Akku-Deckel ○ 1 Bedienungsanleitung 	
Gerätefarbe	Metall / Pianoschwarz	
Datenblatt-Version	08.03.2016	